



SYS/DWA-FX0040201010S3

AGV Dynamic Weather Assist

SICHERHEITSSYSTEME FÜR OUTDOOR-AUTOMATISIERUNG

SICK
Sensor Intelligence.



Bestellinformationen

Typ	Artikelnr.
SYS/DWA-FX0040201010S3	1114366

Weitere Geräteausführungen und Zubehör → www.sick.com/AGV_Dynamic_Weather_Assist

Technische Daten im Detail

Merkmale

Produkttyp	Hardware und Software
Lieferumfang	Sicherheitslaserscanner outdoorScan3 Pro EIP, Flexi-Soft-Hauptmodul FX3-CPU0, Flexi-Soft-Systemstecker FX3-MPL0, Flexi-Soft-Gateway EFI-Pro FX3-GEPR0, Dokumentation (Betriebsanleitung) Software (Safety Designer Projektdatei mit Steuerlogik) sowie Betriebsanleitung

Klassifikationen

ECLASS 5.0	27279090
ECLASS 5.1.4	27279090
ECLASS 6.0	27279090
ECLASS 6.2	27279090
ECLASS 7.0	27279090
ECLASS 8.0	27279090
ECLASS 8.1	27279090
ECLASS 9.0	27279090
ECLASS 10.0	27279090
ECLASS 11.0	27279090
ECLASS 12.0	27279090
ETIM 5.0	EC001449
ETIM 6.0	EC001449
ETIM 7.0	EC001449
ETIM 8.0	EC001449
UNSPSC 16.0901	32151705

Zertifikate

China RoHS	✓
------------	---

SICK AUF EINEN BLICK

SICK ist einer der führenden Hersteller von intelligenten Sensoren und Sensorlösungen für industrielle Anwendungen. Ein einzigartiges Produkt- und Dienstleistungsspektrum schafft die perfekte Basis für sicheres und effizientes Steuern von Prozessen, für den Schutz von Menschen vor Unfällen und für die Vermeidung von Umweltschäden.

Wir verfügen über umfassende Erfahrung in vielfältigen Branchen und kennen ihre Prozesse und Anforderungen. So können wir mit intelligenten Sensoren genau das liefern, was unsere Kunden brauchen. In Applikationszentren in Europa, Asien und Nordamerika werden Systemlösungen kundenspezifisch getestet und optimiert. Das alles macht uns zu einem zuverlässigen Lieferanten und Entwicklungspartner.

Umfassende Dienstleistungen runden unser Angebot ab: SICK LifeTime Services unterstützen während des gesamten Maschinenlebenszyklus und sorgen für Sicherheit und Produktivität.

Das ist für uns „Sensor Intelligence.“

WELTWEIT IN IHRER NÄHE:

Ansprechpartner und weitere Standorte → www.sick.com