



WI130T-P720

W130

LICHTTASTER UND LICHTSCHRANKEN

SICK
Sensor Intelligence.



Bestellinformationen

Typ	Artikelnr.
WI130T-P720	6032853

Weitere Geräteausführungen und Zubehör → www.sick.com/W130

Abbildung kann abweichen



Technische Daten im Detail

Merkmale

Abmessungen (B x H x T)	10,5 mm x 33,8 mm x 81,4 mm
Gehäuseform (Lichtaustritt)	Quaderförmig
Einstellung	Einfach-Teach-in-Taste Leitung

Mechanik/Elektrik

Versorgungsspannung	12 V DC ... 24 V DC
Stromaufnahme	50 mA
Schaltausgang	PNP Analog
Schaltart	Hell-/dunkelschaltend
Schaltart wählbar	Programmierbar
Ausgangsstrom I_{max.}	≤ 100 mA
Ansprechzeit	60 µs 500 µs 5 ms
Verzögerungszeit	Ein- und Ausschaltverzögerung, 0 ... 9 s
Anschlussart	Leitung, 7-adrig, 2 m
Leitungsmaterial	PVC/PBT
Schutzschaltungen	A ¹⁾ D ²⁾
Schutzklasse	III

¹⁾ A = Uy-Anschlüsse verpolssicher.²⁾ D = Ausgänge überstrom- und kurzschlussfest.³⁾ Bei mehr als 3 Geräten in Blockmontage max. 50 °C.

Gewicht	80 g
Gehäusematerial	Kunststoff, PPE/PC
Schutzart	IP50
Lieferumfang	Montagehalter
Umgebungstemperatur Betrieb	-25 °C ... +55 °C ³⁾
Umgebungstemperatur Lager	-40 °C ... +70 °C

1) A = U_V-Anschlüsse verpolssicher.

2) D = Ausgänge überstrom- und kurzschlussfest.

3) Bei mehr als 3 Geräten in Blockmontage max. 50 °C.

Zertifikate

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
Moroccan declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
cRUs certificate	✓


Klassifikationen

ECLASS 5.0	27270905
ECLASS 5.1.4	27270905
ECLASS 6.0	27270905
ECLASS 6.2	27270905
ECLASS 7.0	27270905
ECLASS 8.0	27270905
ECLASS 8.1	27270905
ECLASS 9.0	27270905
ECLASS 10.0	27270905
ECLASS 11.0	27270905
ECLASS 12.0	27270905
ETIM 5.0	EC002651
ETIM 6.0	EC002651
ETIM 7.0	EC002651
ETIM 8.0	EC002651
UNSPSC 16.0901	39121528


Anschlussart



Anschlusschema Cd-175



Maßzeichnung



Maße in mm

- ① Schutzhülle ca. 180° aufklappbar
- ② Befestigungswinkel, im Lieferumfang enthalten
- ③ Anschluss
- ④ Anschluss für Sensorköpfe

SICK AUF EINEN BLICK

SICK ist einer der führenden Hersteller von intelligenten Sensoren und Sensorlösungen für industrielle Anwendungen. Ein einzigartiges Produkt- und Dienstleistungsspektrum schafft die perfekte Basis für sicheres und effizientes Steuern von Prozessen, für den Schutz von Menschen vor Unfällen und für die Vermeidung von Umweltschäden.

Wir verfügen über umfassende Erfahrung in vielfältigen Branchen und kennen ihre Prozesse und Anforderungen. So können wir mit intelligenten Sensoren genau das liefern, was unsere Kunden brauchen. In Applikationszentren in Europa, Asien und Nordamerika werden Systemlösungen kundenspezifisch getestet und optimiert. Das alles macht uns zu einem zuverlässigen Lieferanten und Entwicklungspartner.

Umfassende Dienstleistungen runden unser Angebot ab: SICK LifeTime Services unterstützen während des gesamten Maschinenlebenszyklus und sorgen für Sicherheit und Produktivität.

Das ist für uns „Sensor Intelligence.“

WELTWEIT IN IHRER NÄHE:

Ansprechpartner und weitere Standorte → www.sick.com