



UE410-MDI3


Flexi Classic

VEILIGHEIDSCONTROLLERS

SICK
Sensor Intelligence.



Afbeelding kan afwijken



Bestelinformatie

Type	Artikelnr.
UE410-MDI3	6034484

Meer apparaatuitvoeringen en accessoires → www.sick.com/Flexi_Classic

Gedetailleerde technische specificaties

Kenmerken

Module	I/O-module
Type configuratie	Met draaischakelaar

Veiligheidstechnische karakteristieken

Safety Integrity Level	SIL 3 (IEC 61508)
Categorie	Categorie 4 (EN ISO 13849)
Performance level	PL e (EN ISO 13849)
PFH_D (gemiddelde waarschijnlijkheid van gevaarlijk falen en/of defect per uur)	$2,5 \times 10^{-9}$ (EN ISO 13849)
T_M (gebruiksduur)	20 jaren (EN ISO 13849)

Functies

Mens-materiaal-onderscheiding (muting)	✓
Override	✓
Bandstopsignaal	✓
Extra overbruggingssignaal	✓

Interfaces

Inputs	3 controllerinputs
Aansluittype	Insteekbare schroefklemmen
Displayelementen	LEDs

Elektrisch

Beschermingsklasse	III (EN 61140)
Voedingsspanning	Via FLEXBUS
Opgenomen vermogen	≤ 1,8 W (DC)

Intern opgenomen vermogen	≤ 1,8 W (DC)
----------------------------------	--------------

Mechanica

Afmetingen (B x H x D)	22,5 mm x 96,5 mm x 120,8 mm
Gewicht	150 g

Omgevingsgegevens

Isolatieklasse	Behuizing	IP40 (EN 60529)
	Klemmen	IP20 (EN 60529)
Bedrijfsomgevingstemperatuur	-25 °C ... +55 °C	
Opslagtemperatuur	-25 °C ... +70 °C	
Luchtvochtigheid	≤ 95 %, niet-condenserend	
Klimatische voorwaarden volgens	EN 61131-2 (55 °C omgevingstemperatuur, 95% rel. luchtvochtigheid)	
Elektromagnetische compatibiliteit (EMC)	Klasse A (EN 61000-6-2, EN 55011)	
Schokbestendigheid	5 g RMS, 5 Hz ... 500 Hz (EN 60068-2-64)	

Classificaties


ECLASS 5.0	27243001
ECLASS 5.1.4	27243101
ECLASS 6.0	27243101
ECLASS 6.2	27243101
ECLASS 7.0	27243101
ECLASS 8.0	27243101
ECLASS 8.1	27243101
ECLASS 9.0	27243101
ECLASS 10.0	27243101
ECLASS 11.0	27243101
ECLASS 12.0	27243101
ETIM 5.0	EC001449
ETIM 6.0	EC001449
ETIM 7.0	EC001449
ETIM 8.0	EC001449
UNSPSC 16.0901	32151705

Certificaten

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
CCC certificate	✓
UK-Type-Examination approval	✓
cULus certificate	✓
cTUVus-certificaat	✓


EC-Type-Examination approval	✓
Information according to Art. 3 of Data Act (Regulation EU 2023/2854)	✓

Maattekening



Afmetingen in mm (inch)

Aansluitschema



SICK IN ÉÉN OOGOPSLAG

SICK is één van de toonaangevende fabrikanten van intelligente sensoren en sensoroplossingen voor industriële toepassingen. Ons unieke aanbod van producten en services is de perfecte basis voor een veilige en efficiënte besturing van processen, voor de bescherming van mensen tegen ongevallen en het voorkomen van milieuverontreiniging.

Wij hebben uitgebreide ervaring in diverse uiteenlopende domeinen en kennen grondig de branchespecifieke processen en eisen. Zo kunnen wij met intelligente sensoren precies de oplossingen leveren die onze klanten nodig hebben. In onze testcentra in Europa, Azië en Noord-Amerika worden systeemoplossingen voor onze klanten getest en geoptimaliseerd. Dat alles maakt van ons een betrouwbare leverancier en R&D-partner.

Onze uitgebreide services vervolledigen ons aanbod. Met onze SICK LifeTime Services ondersteunen we u tijdens de gehele levenscyclus van de machine en zorgen we voor veiligheid en productiviteit.

Dat is voor ons “Sensor Intelligence”.

WERELDWIJD BIJ U IN DE BUURT:

Contactpersonen en andere vestigingen → www.sick.com