SICK.COM



DATALEHTI

SBL-08D12-KC05

Passiiviset jakajakotelot
Pistoliittimet ja johdot

SICK Sensor Intelligence



PISTOLIITTIMET JA JOHDOT

SBL-08D12-KC05

TILAUSTIEDOT

tyyppi	tuotenumero
SBL-08D12-KC05	6028396

Muita laitemalleja ja lisävarusteita on osoitteessa www.sick.com/Passiiviset_jakajakotelot

YKSITYISKOHTAISET TEKNISET TIEDOT

TEKNISET TIEDOT

Kytkevä lähtö	PNP
Korttipaikkojen lukumäärä	8
Korttipaikkojen liitäntätyyppi	M12, 5-napainen, A-koodattu, naarasliitin
Runkoliitäntöjen liitäntätyyppi	Avoin johdonpää
Liitäntäkaapeli	5 m, 19-johtiminen, PUR, halogeeniton
Johdon halkaisija	9,3 nm
Kaapelin väri	Musta
Johtimen poikkipinta-ala	3 x 1.00 mm² + 16 x 0.50 mm²
Liikenopeus	3,33 m/s
Kiihdytys	≤ 5 m/s²
Kiristysmomentti	
Korttipaikat	0,5 Nm
Mitoitusjännite	≤ 30 V
Virrankesto	11 A
Ylijänniteluokka	III
Käyttölämpötila	
Liikkuvassa sovelluksessa	–25 °C ... +80 °C
Kiinteästi asennettuna	–50 °C ... +80 °C
Joustava käyttö	–25 °C ... +60 °C
Kotelointiluokka	IP67 [1]
Toimituksen sisältö	2 suojuksen ja 10 merkintäkyltin kanssa


[1] Vain ruuvattuna vastaavan vastakappaleen kanssa.

SERTIFIKAATIT

EU declaration of conformity	✓
China RoHS	✓

China Compulsory Product Certification (CCC) exempt	✓

MITTAPIIRROS



1 = brn (L+)
3 = blu (M)
5 = grn/yel (PE)
2 = [1] gra/pnk
[2] red/blu
[3] wht/grn
[4] brn/grn
[5] wht/yel
[6] yel/brn
[7] wht/gra
[8] gra/brn

4 = [1] wht
[2] grn
[3] yel
[4] gra
[5] pnk
[6] red
[7] sw
[8] vio

Mitat millimetreinä (mm)

Lisätietoja sekä sopivia lisävarusteita, sovellusesimerkkejä ja latauksia, kuten CAD-mitoitusmalleja, käyttöohjeita ja ohjelmistoja, on osoitteessa www.sick.com/6028396

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK YHDELLÄ SILMÄYKSELLÄ

SICK on maailmanlaajuinen, johtava teknologiayritys, joka kehittää älykkäitä anturiratkaisuja ja muita integroituja ratkaisuja teolliseen automatisointiin. Teknologiamme asettavat uudet globaalit standardit ja tekevät asiakkaiden teollisista prosesseista tehokkaampia, turvallisempia ja kestävämpiä – sekä logistiikassa että tuotannossa.

SICK käyttää älykkäissä anturiratkaisuissaan alan osaamistaan ja tarjoaa lisäksi sertifioituja konsultointipalveluita. Tarjoamme täydellisen perustan skaalattaville ja räätälöidyille automatisointiratkaisuille ja luomme näin lisäarvoa koko arvoketjussa. Tiivis kumppanuutemme asiakkaidemme kanssa ei ole pelkästään lupaus: yhdessä pystymme parantamaan tuottavuutta ja laatua, suojelemaan terveyttä, varmistamaan turvallisuuden sekä turvaamaan kestävän tulevaisuuden. Empaattisuus ja luottamus ovat läsnä kaikessa, mitä teemme.

SICK on ollut tehtäväänsä omistautunut uranuurtaja jo vuodesta 1946 asti kehittäen innovatiivisia tekniikoita. SICKin globaali verkko kattaa yli 40 maata, ja siksi voimme tarjota palveluita aina lähelläsi. Yhtiön päätoimipaikka on Waldkirchissä, Saksassa, lähellä Freiburgia. Asiakkaamme hyötyvät paikallisten ja globaalien vaatimusten ymmärryksestämme, joka on räätälöityjen ratkaisujemme kulmakivi.

SICK

Sensor Intelligence