SICK.COM




DATASHEET

CDB650-204

CDB
Verdelerboxen

SICK Sensor Intelligence



VERDELERBOXEN

CDB650-204

BESTELINFORMATIE

Type	Artikelnr.
CDB650-204	1064114

Verdere apparaatvarianten en accessoires op www.sick.com/CDB

GEDETAILLEERDE TECHNISCHE SPECIFICATIES

KENMERKEN

Ondersteunde producten	Lector-serie CLV62x - CLV64x (type-afhankelijk) CLV69x RFID-schrijf-/leesapparaten InspectorP-serie
Ondersteunt Cloning-module (CMC)	Ja
Ondersteunt Display-module (CMD)	Nee
Ondersteunt Power-module (CMP)	Nee
Ondersteunt Fieldbus-module (CMF)	Nee

MECHANISCH/ELEKTRISCH

Voedingsspanning	10 V DC ... 30 V DC
Opgenomen vermogen	1 W
Behuizing	Polycarbonat
Isolatieklasse	IP65
Beschermingsklasse	III
Gewicht	+ 265 g
Afmetingen (L x B x H)	124,2 mm x 113,1 mm x 53,9 mm
Scanneraansluiting	17-pins M12-contactdoos, A-gecodeerd
Servicestekker	9-pins D-sub-stekker (intern)

INTERFACES

Serieel	✓ , RS-232, RS-422, RS-485
Opmerking	Afhankelijk van aangesloten sensor
CAN	
Opmerking	Afhankelijk van aangesloten sensor
Digitale inputs	Afhankelijk van aangesloten sensor
Digitale outputs	Afhankelijk van aangesloten sensor

Optische indicatoren	11 LEDs
Configuratiesoftware	SOPAS ET


OMGEVINGSGEGEVENS

Bedrijfsomgevingstemperatuur	–40 °C ... +50 °C
Opslagtemperatuur	–30 °C ... +75 °C
Toegestane relatieve luchtvochtigheid	≤ 90 %, niet-condenserend

CERTIFICATEN

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
cULus certificate	✓

MAATSCHETS CDB650



Afmetingen in mm (inch)
① Contactdoos M12, 17-pins
② PG-schroefverbinding ø 4,5 mm ... 10 mm (5 x)

Meer informatie en geschikte accessoires, toepassingsvoorbeelden en downloads zoals CAD-maatmodellen, gebruiksaanwijzingen en software vindt u onder www.sick.com/1064114

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK IN ÉÉN OOGOPSLAG

SICK is een wereldwijd toonaangevende technologieonderneming voor intelligente sensoroplossingen en geïntegreerde oplossingen in de industriële automatisering. Onze technologieën stellen wereldwijd nieuwe normen en maken uw industriële processen efficiënter, veiliger en duurzamer – zowel in de logistiek als in de productie.

SICK combineert sensorintelligentie met branche-inzicht en gecertificeerde adviesdiensten. Wij bieden u de ideale basis voor schaalbare en op maat gesneden automatiseringsoplossingen en bieden u een toegevoegde waarde over de hele waardescheppingsketen. Onze nauwe samenwerking met onze klanten is meer dan alleen een belofte: samen verbeteren we de productiviteit, verhogen we de kwaliteit, beschermen we de gezondheid en veiligheid en zorgen we voor een duurzame toekomst. Met empathie en vertrouwen.

Met passie en een pioniersgeest ontwikkelt SICK al sinds 1946 innovatieve technologieën. Dankzij een wereldwijd netwerk in ca. 40 landen biedt SICK wereldwijde dekking en is ook altijd aanwezig bij u in de buurt. Het hoofdkantoor van het bedrijf is gevestigd in Waldkirch in de buurt van Freiburg in Duitsland. Onze klanten doen hun voordeel met ons inzicht in lokale en wereldwijde eisen en behoeften, die wij vertalen naar oplossingen op maat.

SICK
Sensor Intelligence