SICK.COM




DATABLAD

CDB650-204

CDB
Fördelningsdosor

SICK Sensor Intelligence



FÖRDELNINGSDOSOR

CDB650-204

BESTÄLLNINGSINFORMATION

typ	artikel nr
CDB650-204	1064114

Fler enhetsutföranden och tillbehör på www.sick.com/CDB

TEKNISKA DATA I DETALJ

KÄNNETECKEN

Kompatibla produkter	Lector-serien CLV62x - CLV64x (typberoende) CLV69x RFID-skrivare/läsare InspectorP-serien
Kompatibel med kloningsmodul (CMC)	Ja
Kompatibel med displaymodul (CMD)	Nej
Kompatibel med powermodul (CMP)	Nej
Kompatibel med fältbussmodul (CMF)	Nej

MEKANIK/ELEKTROTEKNIK

Matningsspänning	10 V DC ... 30 V DC
Effektförbrukning	1 W
Hölje	Polycarbonat
IP-klassning	IP65
Skyddsklass	III
Vikt	+ 265 g
Mått (L x B x H)	124,2 mm x 113,1 mm x 53,9 mm
Scanneranslutning	17-pol. M12-honkontakt, A-kodad
Servicekontakt	9-pol. D-Sub-kontakt (intern)

GRÄNSSNITT

Seriell	✓ , RS-232, RS-422, RS-485
Anmärkning	Beroende på den anslutna sensorn
CAN	
Anmärkning	Beroende på den anslutna sensorn
Digitala ingångar	Beroende på den anslutna sensorn
Digitala utgångar	Beroende på den anslutna sensorn

Optiska indikeringar	11 LEDs
Konfigurationsprogram	SOPAS ET


OMGIVNINGSDATA

Omgivningstemperatur under drift	–40 °C ... +50 °C
Lagringstemperatur	–30 °C ... +75 °C
Tillåten relativ luftfuktighet	≤ 90 %, ej kondenserande

CERTIFIKAT

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
cULus certificate	✓

MÅTTSKISS CDB650



Mått i mm
① honkontakt M12, 17-polig
② PG-förskruvning ø 4,5 mm ... 10 mm (5 x)

Mer information och lämpliga tillbehör, tillämpningsexempel och nedladdningar som CAD-måttmodeller, bruksanvisningar och programvara, finns på www.sick.com/1064114

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK
ÖVERSIKT

SICK är ett världsledande teknikföretag som skapar intelligenta sensorlösningar och integrerade lösningar inom industriell automatisering. Vår teknik sätter nya globala standarder och gör dina industriella processer effektivare, säkrare och hållbarare – både vad gäller logistik och produktion.

SICK kopplar samman sensorintelligens med branschkompetens och certifierade rådgivningstjänster. Vi erbjuder den perfekta grunden för skalbara och skräddarsydda automatiseringslösningar och skapar mervärde längs hela värdekedjan. Vårt nära partnerskap mer våra kunder är mer än bara ett löfte: Tillsammans förbättrar vi produktiviteten, ökar kvaliteten, skyddar hälsan och säkerheten och gör framtiden mer hållbar. Allt detta med empati och förtroende.

Sedan 1946 utvecklar SICK innovativ teknik med glöd och en pionjäranda. Tack vare ett globalt nätverk i ca 40 länder är SICK närvarande över hela världen och finns alltid i din närhet. Företagets huvudsäte är i Waldkirch i närheten av Freiburg i Tyskland. Våra kunder drar nytta av vår förståelse för både lokala och globala krav som vi omsätter i skräddarsydda lösningar.

SICK
Sensor Intelligence