SICK.COM





DATASHEET

# Y8A48A2-LXXXUFA050

Passieve verdeelboxes
Stekkers en kabels

SICK Sensor Intelligence



## STEKKERS EN KABELS

# Y8A48A2-LXXXUFA050

### BESTELINFORMATIE

| Type | Artikelnr. |
|---|---|
| Y8A48A2-LXXXUFA050 | 2115730 |

Verdere apparaatvarianten en accessoires op www.sick.com/Passieve_verdeelboxes

## GEDETAILLEERDE TECHNISCHE SPECIFICATIES

### TECHNISCHE GEGEVENS


| | |
|---|---|
| Schakeloutput | PNP |
| Afscherming | Niet geïsoleerd |
| Aantal slots | 8 |
| Aansluittype slots | M8, 4-pins, A-gecodeerd, Contactdoos |
| Aansluittype stam | Open kabeluiteinde |
| Aansluitkabel | 5 m, 18-draads, PUR, halogeenvrij |
| Kabeldiameter | 10,4 mm |
| Kabelkleur | Grijs |
| Kabeldoorsnede | 2 x 0.75 mm² + 16 x 0.34 mm² |
| Verplaatsingssnelheid | 2 m/s |
| Traject | 5 m |
| Acceleratie | ≤ 5 m/s² |
| Buigradius | |
| In bewogen toestand | > 10 x kabeldiameter |
| Bij starre bedrading | > 10 x kabeldiameter |
| Gebruik met sleepkettingen | > 10 x kabeldiameter |
| Buigcycli | ≤ 5.000.000 |
| Aanhaalmoment | |
| Slots | 0,4 Nm |
| Indicatie-LED | |
| Slots | 2 x per slot |
| Stamaansluiting | 1x per verdeler |
| Nominale spanning | ≤ 24 V DC |
| Stroombelastbaarheid | 10 A |
| Overspanningscategorie | III |
| Bedrijfstemperatuur | |
| In bewogen toestand | –5 °C ... +80 °C |
| Bij starre bedrading | –40 °C ... +80 °C |
| Gebruik met sleepkettingen | –5 °C ... +60 °C |
| Verdeelbox | –20 °C ... +72 °C |

| | |
|---|---|
| Isolatieklasse | IP65/ IP67 |
| UL-file-nr. | E238799 |
| Conformiteit | UL<br>CE |
| Leveringsomvang | 10 x etiketteringsplaatje |

## CERTIFICATEN


| | |
|---|---|
| EU declaration of conformity | ✓ |
| China RoHS | ✓ |
| China Compulsory Product Certification (CCC) exempt | ✓ |
| cULus certificate | ✓ |

## MAATTEKENING




Afmetingen in mm (inch)

**AANSLUITSCHEMA CD-477**




Meer informatie en geschikte accessoires, toepassingsvoorbeelden en downloads zoals CAD-maatmodellen, gebruiksaanwijzingen en software vindt u onder www.sick.com/2115730

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

# SICK IN ÉÉN OOGOPSLAG

SICK is een wereldwijd toonaangevende technologieonderneming voor intelligente sensoroplossingen en geïntegreerde oplossingen in de industriële automatisering. Onze technologieën stellen wereldwijd nieuwe normen en maken uw industriële processen efficiënter, veiliger en duurzamer – zowel in de logistiek als in de productie.

SICK combineert sensorintelligentie met branche-inzicht en gecertificeerde adviesdiensten. Wij bieden u de ideale basis voor schaalbare en op maat gesneden automatiseringsoplossingen en bieden u een toegevoegde waarde over de hele waardescheppingsketen. Onze nauwe samenwerking met onze klanten is meer dan alleen een belofte: samen verbeteren we de productiviteit, verhogen we de kwaliteit, beschermen we de gezondheid en veiligheid en zorgen we voor een duurzame toekomst. Met empathie en vertrouwen.

Met passie en een pioniersgeest ontwikkelt SICK al sinds 1946 innovatieve technologieën. Dankzij een wereldwijd netwerk in ca. 40 landen biedt SICK wereldwijde dekking en is ook altijd aanwezig bij u in de buurt. Het hoofdkantoor van het bedrijf is gevestigd in Waldkirch in de buurt van Freiburg in Duitsland. Onze klanten doen hun voordeel met ons inzicht in lokale en wereldwijde eisen en behoeften, die wij vertalen naar oplossingen op maat.

SICK
Sensor Intelligence