SICK.COM



DATABLAD

# SBL-08D12-KC10

Passiva fördelarlådor
Kontaktanslutningar och kablar

SICK Sensor Intelligence



# KONTAKTANSLUTNINGAR OCH KABLAR

# SBL-08D12-KC10

## BESTÄLLNINGSINFORMATION

| typ | artikel nr |
|---|---|
| SBL-08D12-KC10 | 6028397 |

Fler enhetsutföranden och tillbehör på www.sick.com/Passiva_fördelarlådor

CE

## TEKNISKA DATA I DETALJ

### TEKNISKA DATA

| | |
|---|---|
| Kopplingsutgång | PNP |
| Antal insticksplatser | 8 |
| Anslutningstyp insticksplatser | M12, 5-polig, A-kodad, honkontakt |
| Anslutningstyp stamanslutning | Öppen ledningsände |
| Anslutningskabel | 10 m, 19 ledare, PUR, halogenfri |
| Ledardiameter | 9,3 nm |
| Kabelfärg | Svart |
| Ledartvärsnitt | 3 x 1.00 mm² + 16 x 0.50 mm² |
| Förflyttningshastighet | 3,33 m/s |
| Acceleration | ≤ 5 m/s² |
| Åtdragningsvridmoment | |
| Insticksplatser | 0,5 Nm |
| Specificerad spänning | ≤ 30 V |
| Strömbelastningsförmåga | 11 A |
| Överspänningskategori | III |
| Driftstemperatur | |
| I rörligt tillstånd | –25 °C ... +80 °C |
| Vid fast dragning | –50 °C ... +80 °C |
| Drift med kabelpaket | –25 °C ... +60 °C |
| IP-klassning | IP67 [1] |
| Leveransomfattning | Med 2 skyddslock och 10 märkskyltar |


[1] Endast i skruvat tillstånd med motsvarande motstycke.


### CERTIFIKAT

| | |
|---|---|
| EU declaration of conformity | ✓ |
| China RoHS | ✓ |

| | |
|---|---|
| China Compulsory Product Certification (CCC) exempt | ✓ |

## MÅTTRITNING




1 = brn (L+)
3 = blu (M)
5 = grn/yel (PE)
2 = [1] gra/pnk
[2] red/blu
[3] wht/grn
[4] brn/grn
[5] wht/yel
[6] yel/brn
[7] wht/gra
[8] gra/brn

4 = [1] wht
[2] grn
[3] yel
[4] gra
[5] pnk
[6] red
[7] sw
[8] vio

Mått i mm

Mer information och lämpliga tillbehör, tillämpningsexempel och nedladdningar som CAD-måttmodeller, bruksanvisningar och programvara, finns på www.sick.com/6028397

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

# SICK
# ÖVERSIKT

SICK är ett världsledande teknikföretag som skapar intelligenta sensorlösningar och integrerade lösningar inom industriell automatisering. Vår teknik sätter nya globala standarder och gör dina industriella processer effektivare, säkrare och hållbarare – både vad gäller logistik och produktion.

SICK kopplar samman sensorintelligens med branschkompetens och certifierade rådgivningstjänster. Vi erbjuder den perfekta grunden för skalbara och skräddarsydda automatiseringslösningar och skapar mervärde längs hela värdekedjan. Vårt nära partnerskap mer våra kunder är mer än bara ett löfte: Tillsammans förbättrar vi produktiviteten, ökar kvaliteten, skyddar hälsan och säkerheten och gör framtiden mer hållbar. Allt detta med empati och förtroende.

Sedan 1946 utvecklar SICK innovativ teknik med glöd och en pionjäranda. Tack vare ett globalt nätverk i ca 40 länder är SICK närvarande över hela världen och finns alltid i din närhet. Företagets huvudsäte är i Waldkirch i närheten av Freiburg i Tyskland. Våra kunder drar nytta av vår förståelse för både lokala och globala krav som vi omsätter i skräddarsydda lösningar.

SICK
Sensor Intelligence