SICK.COM



データシート

SNL-08D12-KA05

パッシブ分電ボックス
プラグコネクタとケーブル

SICK Sensor Intelligence



プラグコネクタとケーブル

SNL-08D12-KA05

注文情報

タイプ	製品番号
SNL-08D12-KA05	6027586

その他の機器仕様およびアクセサリは以下をご覧ください: www.sick.com/パッシブ分電ボックス

CE

技術仕様詳細


技術仕様


スイッチング出力	PNP
スロット数	8
差込口の接続タイプ	M12, 5ピン, Aコード, メスコネクタ
基幹接続部の接続タイプ	オープンエンドのケーブル
接続ケーブル	5 m, 19芯, PVC
ケーブルの色	黒
導体断面	3 x 1.00 mm² + 16 x 0.50 mm²
締付トルク 差込口	 0.5 Nm
定格電圧	≤ 32 V
電流容量	11 A
過電圧カテゴリ	III
保護等級	IP67/ IP69K
納入範囲	保護キャップ4個および取付ラベル10枚付き

証明書

EU declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
China Compulsory Product Certification (CCC) exempt	✓

寸法図面





1 = brn (L+)
3 = blu (M)
5 = grn/yel (PE)

2 =	4 =
[1] gra/pnk	[1] wht
[2] red/blu	[2] grn
[3] wht/grn	[3] yel
[4] brn/grn	[4] gra
[5] wht/yel	[5] pnk
[6] yel/brn	[6] red
[7] wht/gra	[7] sw
[8] gra/brn	[8] vio

寸法 [mm]

追加情報、適切なアクセサリ、アプリケーション事例、CAD寸法モデル、取扱説明書、ソフトウェアなどのダウンロードについては、以下をご覧ください www.sick.com/6027586

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICKの概要

SICKは、インテリジェントなセンサソリューションおよび産業用オートメーション向けの統合ソリューションを提供する、世界をリードするテクノロジー企業です。当社の技術はグローバルな標準を規定し、物流から生産にいたるまで、お客様の産業プロセスをより効率的、安全、かつ持続可能なものにします。

SICKは、センサ技術、業界の専門知識、そして認証されたコンサルティングサービスを組み合わせて提供しています。拡張性とカスタマイズ性に優れた自動化ソリューションを実現するための理想的な基盤を提供し、バリューチェーン全体にわたって付加価値を創出します。お客様との緊密なパートナーシップは、単なる約束にとどまりません。私たちは共に生産性を向上させ、品質を高め、健康と安全を守り、持続可能な未来を築いていきます。これらすべてが、共感と信頼をもって行動に移されます。

SICKは、1946年以来、情熱とパイオニア精神をもって革新的な技術を開発してきました。約40か国に広がるグローバルネットワークにより、SICKは世界中で事業を展開し、いつでもお客さまの身近にいます。本社は、ドイツのフライブルク近郊のヴァルトキルヒにあります。当社は、地域およびグローバルなニーズを深く理解し、それを基にカスタマイズされたソリューションを提供することで、お客様にメリットをもたらしています。

SICK
Sensor Intelligence