SICK.COM



数据表

SNL-08D12-KA05

无源分配器盒
插头和电缆

SICK Sensor Intelligence



插头和电缆

SNL-08D12-KA05

订购信息

类型	订货号
SNL-08D12-KA05	6027586

其他设备规格和配件请访问： www.sick.com/无源分配器盒

CE

详细技术参数


技术参数


开关量输出	PNP
插槽数量	8
插槽连接类型	M12, 5 针, A 编码, 插座
中继线连接类型	裸线端
连接电缆	5 m, 19 芯, PVC
电缆颜色	黑色
导线横截面	3 x 1.00 mm² + 16 x 0.50 mm²
拧紧力矩	
插槽	0.5 Nm
测定电压	≤ 32 V
载流能力	11 A
过压类别	III
外壳防护等级	IP67/ IP69K
供货范围	带有 4 个防护帽和 10 个铭牌

证书

EU declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
China Compulsory Product Certification (CCC) exempt	✓

尺寸图





1 = brn (L+)
3 = blu (M)
5 = grn/yel (PE)
2 = [1] gra/pnk
[2] red/blu
[3] wht/grn
[4] brn/grn
[5] wht/yel
[6] yel/brn
[7] wht/gra
[8] gra/brn

4 = [1] wht
[2] grn
[3] yel
[4] gra
[5] pnk
[6] red
[7] sw
[8] vio

尺寸单位：mm

更多信息以及合适的配件、应用示例和 CAD 尺寸模型、操作指南和软件等下载，请访问 www.sick.com/6027586

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK
概览

SICK 是一家全球领先的科技企业，专注于工业自动化领域的智能传感器解决方案和集成式解决方案。我们树立了全球技术标杆，能够显著提升物流与生产过程中工业过程的效率、安全性与可持续性。

SICK 将传感器智能化、行业洞察力以及专业高效的咨询服务深度融合。我们为可扩展且定制化的自动化解决方案提供了坚实基础，并在整个价值链中积极创造附加值。我们与客户建立的紧密伙伴关系不仅仅是一句承诺：我们将携手提升生产效率、提高产品质量、保障健康与安全，实现可持续的未来。这一切都建立在共情与信任的基础上。

自 1946 年成立以来，SICK 便怀揣着热情与开拓精神，致力于开发创新技术。凭借覆盖约 40 个国家的全球市场网络渠道，SICK 业务遍布世界各地，始终贴近客户。SICK 公司总部位于德国弗赖堡附近的瓦尔德基尔希。我们深刻理解本地客户和全球客户的多样化需求，并将其转化为量身定制的解决方案，从而为客户创造价值。

SICK
Sensor Intelligence