SICK.COM



データシート

SBL-08D12-SE

パッシブ分電ボックス
プラグコネクタとケーブル

SICK Sensor Intelligence



図は実際と異なる場合があります

プラグコネクタとケーブル

SBL-08D12-SE

注文情報

タイプ	製品番号
SBL-08D12-SE	6028399

その他の機器仕様およびアクセサリは以下をご覧ください: www.sick.com/パッシブ分電ボックス

CE

技術仕様詳細

技術仕様


スイッチング出力	PNP
スロット数	8
差込口の接続タイプ	M12, 5ピン, Aコード, メスコネクタ
基幹接続部の接続タイプ	M23, 19ピン, Aコード, オスコネクタ
ねじ径	
基幹接続部	36
特別仕様	オスコネクタM23
定格電圧	≤ 30 V
電流容量	≤ 11 A
過電圧カテゴリ	III
保護等級	IP67 [1]


[1] 適切な部品でネジ止めされた状態でのみ適用.

証明書

EU declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
China Compulsory Product Certification (CCC) exempt	✓

寸法図面





1 = 19 (L+)
3 = 6 (M)
5 = 12 (PE)
2 = [1] 7
[2] 4
[3] 8
[4] 14
[5] 9
[6] 13
[7] 10
[8] 18

4 = [1] 15
[2] 5
[3] 16
[4] 3
[5] 17
[6] 2
[7] 11
[8] 1

寸法 [mm]

追加情報、適切なアクセサリ、アプリケーション事例、CAD寸法モデル、取扱説明書、ソフトウェアなどのダウンロードについては、以下をご覧ください www.sick.com/6028399

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICKの概要

SICKは、インテリジェントなセンサソリューションおよび産業用オートメーション向けの統合ソリューションを提供する、世界をリードするテクノロジー企業です。当社の技術はグローバルな標準を規定し、物流から生産にいたるまで、お客様の産業プロセスをより効率的、安全、かつ持続可能なものにします。

SICKは、センサ技術、業界の専門知識、そして認証されたコンサルティングサービスを組み合わせて提供しています。拡張性とカスタマイズ性に優れた自動化ソリューションを実現するための理想的な基盤を提供し、バリューチェーン全体にわたって付加価値を創出します。お客様との緊密なパートナーシップは、単なる約束にとどまりません。私たちは共に生産性を向上させ、品質を高め、健康と安全を守り、持続可能な未来を築いていきます。これらすべてが、共感と信頼をもって行動に移されます。

SICKは、1946年以来、情熱とパイオニア精神をもって革新的な技術を開発してきました。約40か国に広がるグローバルネットワークにより、SICKは世界中で事業を展開し、いつでもお客さまの身近にいます。本社は、ドイツのフライブルク近郊のヴァルトキルヒにあります。当社は、地域およびグローバルなニーズを深く理解し、それを基にカスタマイズされたソリューションを提供することで、お客様にメリットをもたらしています。

SICK
Sensor Intelligence