SICK.COM



データシート

CDB620-101

CDB
分岐ボックス

SICK Sensor Intelligence



分岐ボックス

CDB620-101

注文情報

タイプ	製品番号
CDB620-101	1042257

その他の機器仕様およびアクセサリは以下をご覧ください: www.sick.com/CDB

技術仕様詳細

特徴

対応製品	CLV61x - CLV65x Lector62x RFH6xx RFU62x
クローニングモジュール対応 (CMC)	あり
ディスプレイモジュール対応 (CMD)	いいえ
パワーモジュール対応 (CMP)	いいえ
フィールドモジュール対応 (CMF)	いいえ

機械/電気

供給電圧	10 V DC ... 30 V DC [1]
消費電力	1 W
筐体	Polycarbonat
保護等級	IP65
保護クラス	III
重量	260 g
寸法 (長さ x 幅 x 高さ)	124.2 mm x 113.1 mm x 53.9 mm
スキャナポート	15ピンD-Sub HDメスコネクタ
サービスコネクタ	9ピンD-Subオスコネクタ (内部)

[1] 接続されているスキャナの供給電圧 + 1 V.

インタフェース

シリアル	✔ , RS-232, RS-422, RS-485 備考 接続されているセンサに応じる
CAN	✓ 備考 接続されているセンサに応じる
スイッチング入力	接続されているセンサに応じる

スイッチング出力	接続されているセンサに応じる
LEDインジケータ	9 LED
設定ソフトウェア	SOPAS ET


環境データ

使用周囲温度	–35 °C ... +40 °C
保管温度	–35 °C ... +70 °C
許容相対湿度	≤ 90 %, 結露なし

証明書

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
cULus certificate	✓

寸法図面 CDB620



寸法 [mm]

追加情報、適切なアクセサリ、アプリケーション事例、CAD寸法モデル、取扱説明書、ソフトウェアなどのダウンロードについては、以下をご覧ください www.sick.com/1042257

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICKの概要

SICKは、インテリジェントなセンサソリューションおよび産業用オートメーション向けの統合ソリューションを提供する、世界をリードするテクノロジー企業です。当社の技術はグローバルな標準を規定し、物流から生産にいたるまで、お客様の産業プロセスをより効率的、安全、かつ持続可能なものにします。

SICKは、センサ技術、業界の専門知識、そして認証されたコンサルティングサービスを組み合わせて提供しています。拡張性とカスタマイズ性に優れた自動化ソリューションを実現するための理想的な基盤を提供し、バリューチェーン全体にわたって付加価値を創出します。お客様との緊密なパートナーシップは、単なる約束にとどまりません。私たちは共に生産性を向上させ、品質を高め、健康と安全を守り、持続可能な未来を築いていきます。これらすべてが、共感と信頼をもって行動に移されます。

SICKは、1946年以来、情熱とパイオニア精神をもって革新的な技術を開発してきました。約40か国に広がるグローバルネットワークにより、SICKは世界中で事業を展開し、いつでもお客さまの身近にいます。本社は、ドイツのフライブルク近郊のヴァルトキルヒにあります。当社は、地域およびグローバルなニーズを深く理解し、それを基にカスタマイズされたソリューションを提供することで、お客様にメリットをもたらしています。

SICK
Sensor Intelligence