



## DSL-1204-B0M6RN

Кабели датчика/пускателя

РАЗЪЕМЫ И КАБЕЛИ

**SICK**  
Sensor Intelligence.



### информация для заказа

тип	артикул
DSL-1204-B0M6RN	6058501

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары → [www.sick.com/Кабели\\_датчика\\_пускателя](http://www.sick.com/Кабели_датчика_пускателя)



### подробные технические данные

#### Технические характеристики

<b>Вид разъема, конец А</b>	Разъём "мама", M12, 4-контактный, Угловые отражатели
<b>Вид разъема, конец В</b>	Разъем, M12, 4-контактный, прямой
<b>Материал штекерного соединителя</b>	ПП
<b>Цвет штекерного соединителя</b>	Серый
<b>Материал стопорной гайки</b>	Нержавеющая сталь (V4A/1.4404)
<b>Момент затяжки</b>	1 Nm
<b>Размер под ключ</b>	14
<b>Кабель</b>	0,6 м, 4 жилы, ПП
<b>Материал оболочки</b>	ПП <sup>1)</sup>
<b>Цвет оболочки</b>	Серый
<b>Диаметр провода</b>	4,6 mm
<b>Сечение провода</b>	0,34 mm <sup>2</sup>
<b>Экранирование</b>	Без экрана
<b>Радиус изгиба</b>	
В подвижном состоянии	> 10 диаметров провода
При неподвижной прокладке	> 5 диаметров провода при неподвижной прокладке
<b>Циклы сгиба</b>	≥ 4.000.000
<b>Расчетное напряжение</b>	≤ 250 V
<b>Расчетное импульсное напряжение</b>	2,5 kV
<b>Допустимая нагрузка по току</b>	4 A
<b>Тип сигнала</b>	Кабель датчик/пускатель
<b>Скручивающая нагрузка</b>	180° / 1 m
<b>Область применения</b>	Гигиенические зоны и зоны с высокой влажностью Укладка в гибком лотке Робот Устойчив к холодному изгибу Устойчив к морской воде

<sup>1)</sup> Без силикона, без галогенов, без веществ, вызывающих дефекты лакокрасочного покрытия.

<sup>2)</sup> Испытанные моющие средства: 3% P3 – topax 990, 5% P3 – topactive 200, 5% P3 – topax 52, 3% P3 – topax 66, 3% P3 – topactive ОКТО;.

<b>Примечание</b>	Данный продукт в целом устойчив к воздействию химических чистящих средств (см. Ecolab) и других, таких как, например, H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> , CH <sub>2</sub> O <sub>2</sub> . Перед установкой на длительное время необходимо проверить совместимость материалов с используемыми чистящими средствами. <sup>2)</sup>
<b>Тип защиты</b>	IP67/ IP69K
<b>Рабочая температура</b>	
В подвижном состоянии	-25 °C ... +105 °C
При неподвижной прокладке	-40 °C ... +105 °C

<sup>1)</sup> Без силикона, без галогенов, без веществ, вызывающих дефекты лакокрасочного покрытия.

<sup>2)</sup> Испытанные моющие средства: 3% P3 – torax 990, 5% P3 – toroactive 200, 5% P3 – torax 52, 3% P3 – torax 66, 3% P3 – toroactive ОКТО;


### Сертификаты

<b>EU declaration of conformity</b>	✓
<b>UK declaration of conformity</b>	✓
<b>China RoHS</b>	✓

### Классификации

<b>ECLASS 5.0</b>	19030312
<b>ECLASS 5.1.4</b>	19030312
<b>ECLASS 6.0</b>	27060304
<b>ECLASS 6.2</b>	27060304
<b>ECLASS 7.0</b>	27060304
<b>ECLASS 8.0</b>	27060304
<b>ECLASS 8.1</b>	27060304
<b>ECLASS 9.0</b>	27060304
<b>ECLASS 10.0</b>	27060304
<b>ECLASS 11.0</b>	27060304
<b>ECLASS 12.0</b>	27060304
<b>ETIM 5.0</b>	EC000830
<b>ETIM 6.0</b>	EC000830
<b>ETIM 7.0</b>	EC003249
<b>ETIM 8.0</b>	EC003249
<b>UNSPSC 16.0901</b>	26121604

### Габаритный чертеж



Размеры, мм

## ОБЗОР КОМПАНИИ SICK

Компания SICK – ведущий производитель интеллектуальных датчиков и комплексных решений для промышленного применения. Уникальный спектр продукции и услуг формирует идеальную основу для надежного и эффективного управления процессами, защиты людей от несчастных случаев и предотвращения нанесения вреда окружающей среде.

Мы обладаем солидным опытом в самых разных отраслях и знаем все о ваших технологических процессах и требованиях. Поэтому, благодаря интеллектуальным датчикам, мы в состоянии предоставить именно то, что нужно нашим клиентам. В центрах прикладного применения в Европе, Азии и Северной Америке системные решения тестируются и оптимизируются под нужды заказчика. Все это делает нас надежным поставщиком и партнером по разработке.

Всеобъемлющий перечень услуг придает завершенность нашему ассортименту: SICK LifeTime Services оказывает поддержку на протяжении всего жизненного цикла оборудования и гарантирует безопасность и производительность.

**Вот что для нас значит термин «Sensor Intelligence».**

## РЯДОМ С ВАМИ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА:

Контактные лица и представительства → [www.sick.com](http://www.sick.com)