

SICK.COM



データシート

YG2A28-030UA6M2A28

センサアクチュエータケーブル
プラグコネクタとケーブル

SICK Sensor Intelligence



プラグコネクタとケーブル

YG2A28-030UA6M2A28

注文情報

タイプ	製品番号
YG2A28-030UA6M2A28	2123373

その他の機器仕様およびアクセサリは以下をご覧ください: www.sick.com/センサアクチュエータケーブル



技術仕様詳細

技術仕様


接続タイプ ヘッドA	メスコネクタ, M12, 8ピン, アングル, Aコード
接続タイプ ヘッドB	オスコネクタ, M12, 8ピン, ストレート, Aコード
プラグコネクタのロック	ねじ留め可能な接続
材質、プラグコネクタ	TPU
色、プラグコネクタ	黒
材質、きざみ付きナット	亜鉛ダイカスト、ニッケルめっき
材質、シーリング	FKM
締付トルク	0.6 Nm
ねじ径	13
ケーブル	3 m, 8芯, PUR、ハロゲンフリー
材質、シース	PUR、ハロゲンフリー
色、シース	黒
ケーブル直径	7 mm
導体断面	0,25 mm²
遮蔽	シールド
曲げ半径	可動状態 > 10 x ケーブル直径 固定配線 > 5 x ケーブル直径 ドラッグチェーン作動 > 10 x ケーブル直径
曲げサイクル	5,000,000
定格電圧	≤ 30 V DC
定格サージ電圧	0.8 kV
電流容量	≤ 2 A
走査速度	3.3 m/s
移動経路	5 m
加速	≤ 5 m/s²
信号タイプ	センサ/アクチュエータケーブル
ねじり応力	30° / 1 m

ねじりサイクル	2,000,000
1分あたりのサイクル	35
応用分野	ドラッグチェーン作動 油/潤滑剤領域 ロボット
UL-File-No.	E335179
保護等級	IP65 / IP66K / IP67
動作温度	可動状態 -25 °C ... +80 °C 固定配線 -40 °C ... +80 °C ドラッグチェーン作動 -25 °C ... +80 °C ヘッド -25 °C ... +85 °C
汚染度	3
絶縁抵抗	100 MΩ
過電圧カテゴリ	III
接触抵抗	30 mΩ
耐熱性、未加工ケーブル	UL 1581 VW1 / CSA FT1 / IEC 60332-1、IEC 60332-2-2準拠の難燃性

証明書

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
China Compulsory Product Certification (CCC) exempt	✓
cULus certificate	✓

寸法図面



4/YE 5/GY
3/GN 8/RD
2/BN 6/PK
1/WH 7/BU

8/RD 7/BU
1/WH 6/PK
2/BN 5/GY
3/GN 4/YE

寸法 [mm]

追加情報、適切なアクセサリ、アプリケーション事例、CAD寸法モデル、取扱説明書、ソフトウェアなどのダウンロードについては、以下をご覧ください www.sick.com/2123373



SICKの 概要

SICKは、インテリジェントなセンサソリューションおよび産業用オートメーション向けの統合ソリューションを提供する、世界をリードするテクノロジー企業です。当社の技術はグローバルな標準を規定し、物流から生産にいたるまで、お客様の産業プロセスをより効率的、安全、かつ持続可能なものにします。

SICKは、センサ技術、業界の専門知識、そして認証されたコンサルティングサービスを組み合わせて提供しています。拡張性とカスタマイズ性に優れた自動化ソリューションを実現するための理想的な基盤を提供し、バリューチェーン全体にわたって付加価値を創出します。お客様との緊密なパートナーシップは、単なる約束にとどまりません。私たちは共に生産性を向上させ、品質を高め、健康と安全を守り、持続可能な未来を築いていきます。これらすべてが、共感と信頼をもって行動に移されます。

SICKは、1946年以来、情熱とパイオニア精神をもって革新的な技術を開発してきました。約40か国に広がるグローバルネットワークにより、SICKは世界中で事業を展開し、いつでもお客様の身近にいます。本社は、ドイツのフライブルク近郊のヴァルトキルヒにあります。当社は、地域およびグローバルなニーズを深く理解し、それを基にカスタマイズされたソリューションを提供することで、お客様にメリットをもたらしています。