



Kit lecteur manuel PROFINET

Modules de bus de terrain

MODULES D'INTÉGRATION ET ADAPTATEURS

SICK
Sensor Intelligence.



informations de commande

type	référence
Kit lecteur manuel PROFINET	1101488

compris dans la livraison: YMHDAC-C30XXXMDA9 (1), CDF600-2200 - V2.x, NetX51 (1), CDF600-2200 - V1.x, NetX50 (1)

Autres modèles d'appareil et accessoires → www.sick.com/Modules_de_bus_de_terrain

caractéristiques techniques détaillées


Caractéristiques

Groupe d'accessoires	Modules de bus de terrain
Description	Kit pour le raccordement d'un lecteur manuel à une interface PROFINET (Siemens)

Classifications

ECLASS 5.0	27242202
ECLASS 5.1.4	27242202
ECLASS 6.0	27242202
ECLASS 6.2	27242202
ECLASS 7.0	27242202
ECLASS 8.0	27242202
ECLASS 8.1	27242202
ECLASS 9.0	27242202
ECLASS 10.0	27242202
ECLASS 11.0	27242202
ECLASS 12.0	27242202
ETIM 5.0	EC001597
ETIM 6.0	EC001597
ETIM 7.0	EC001597
ETIM 8.0	EC001597
UNSPSC 16.0901	32151705

Anschlusschema



accessoires recommandés

Autres modèles d'appareil et accessoires → www.sick.com/Modules_de_bus_de_terrain

	description succincte	type	référence
connecteurs et câbles			
	<ul style="list-style-type: none"> Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M12, 5 pôles, droit, Codage A Mode de raccordement tête B: Extrémité de câble ouverte Type de signal: Câble capteur / actionneur Câble: 2 m, 5 fils, PUR, sans halogène Description: Câble capteur / actionneur, non blindé Domaine d'utilisation: Mode chaîne porte-câble, Domaine de l'huile/des lubrifiants, robots, Mode chaîne porte-câble 	YF2A15-020UB5X-LEAX	2095617
	<ul style="list-style-type: none"> Mode de raccordement tête A: Connecteur mâle, M12, 4 pôles, droit, Codage D Mode de raccordement tête B: Connecteur mâle, RJ45, 4 pôles, droit Type de signal: Ethernet, PROFINET Câble: 2 m, 4 fils, PUR, sans halogène Description: Ethernet, blindé, PROFINET Domaine d'utilisation: Mode chaîne porte-câble, Domaine de l'huile/des lubrifiants 	YM2D24-020PN1MR-JA4	2106182

SICK EN BREF

SICK est l'un des principaux fabricants de capteurs et de solutions de détection intelligents pour les applications industrielles. Notre gamme unique de produits et de services vous fournit tous les outils dont vous avez besoin pour la gestion sûre et efficace de vos processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Nous possédons une vaste expérience dans de nombreux secteurs et connaissons vos processus et vos exigences. Nous sommes en mesure de vous proposer les capteurs intelligents qui répondent parfaitement à vos besoins. Nos solutions systèmes sont testées et améliorées dans des centres d'application situés en Europe, en Asie et en Amérique du Nord afin de satisfaire pleinement nos clients. Cette rigueur a fait de notre entreprise un fournisseur et partenaire de développement fiable.

Nous proposons également une gamme complète de services : les SICK LifeTime Services vous accompagnent tout au long du cycle de vie de vos machines et vous garantissent sécurité et productivité.

C'est ainsi que nous concevons la détection intelligente.

DANS LE MONDE ENTIER, PRÈS DE CHEZ VOUS :

Interlocuteurs et autres sites sur → www.sick.com