

## BEF-KHS-N08N

Supports

TECHNIQUE DE FIXATION

**SICK**  
Sensor Intelligence.



## informations de commande

type	référence
BEF-KHS-N08N	2051616

**compris dans la livraison:** BEF-KHS-KH3N (1)

Autres modèles d'appareil et accessoires → [www.sick.com/Supports](http://www.sick.com/Supports)

## caractéristiques techniques détaillées

## Caractéristiques


<b>Groupe d'accessoires</b>	Technique de fixation
<b>Famille d'accessoires</b>	Supports
<b>Matériau</b>	Acier inoxydable 1.4571 (plaqué), acier inoxydable 1.4408 (support de serrage)
<b>Contenu de la livraison</b>	Support de serrage universel (5322627), matériel de fixation
<b>Description</b>	Plaque N08N pour support de serrage universel
<b>Convient pour</b>	W100 W150 W4-3 W4S-3 W8 W9-3 W8G W8 Laser W8 Inox G6 W100 Laser W100-2 W4-3 Glass W4S-3 Glass RAY10 W4SLG-3 W9 GR18 MultiPulse Reflex Array MultiLine LUT3 KT5 KT8 KT10 CS8 G6 Inox
<b>Type de fixation</b>	Plaque de fixation

## Classifications

<b>ECLASS 5.0</b>	27279202
<b>ECLASS 5.1.4</b>	27279202
<b>ECLASS 6.0</b>	27279202
<b>ECLASS 6.2</b>	27279202
<b>ECLASS 7.0</b>	27279202

<b>ECLASS 8.0</b>	27279202
<b>ECLASS 8.1</b>	27279202
<b>ECLASS 9.0</b>	27273701
<b>ECLASS 10.0</b>	27273701
<b>ECLASS 11.0</b>	27273701
<b>ECLASS 12.0</b>	27273701
<b>ETIM 5.0</b>	EC002024
<b>ETIM 6.0</b>	EC002024
<b>ETIM 7.0</b>	EC002024
<b>ETIM 8.0</b>	EC002024
<b>UNSPSC 16.0901</b>	32131023

### Plan coté



Dimensions en mm (inch)

### accessoires recommandés

Autres modèles d'appareil et accessoires → [www.sick.com/Supports](http://www.sick.com/Supports)

	<b>description succincte</b>	<b>type</b>	<b>référence</b>
technique de fixation			
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Description:</b> Barre de montage, droite, 300 mm, acier inoxydable</li> <li><b>Matière:</b> Acier inoxydable</li> <li><b>Détails:</b> Acier inoxydable (1.4571)</li> </ul>	BEF-MS12G-NB	4058915

## SICK EN BREF

SICK est l'un des principaux fabricants de capteurs et de solutions de détection intelligents pour les applications industrielles. Notre gamme unique de produits et de services vous fournit tous les outils dont vous avez besoin pour la gestion sûre et efficace de vos processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Nous possédons une vaste expérience dans de nombreux secteurs et connaissons vos processus et vos exigences. Nous sommes en mesure de vous proposer les capteurs intelligents qui répondent parfaitement à vos besoins. Nos solutions systèmes sont testées et améliorées dans des centres d'application situés en Europe, en Asie et en Amérique du Nord afin de satisfaire pleinement nos clients. Cette rigueur a fait de notre entreprise un fournisseur et partenaire de développement fiable.

Nous proposons également une gamme complète de services : les SICK LifeTime Services vous accompagnent tout au long du cycle de vie de vos machines et vous garantissent sécurité et productivité.

C'est ainsi que nous concevons la détection intelligente.

## DANS LE MONDE ENTIER, PRÈS DE CHEZ VOUS :

Interlocuteurs et autres sites sur → [www.sick.com](http://www.sick.com)