



YM2A1D-020UV1XLEAX

Câbles pour capteurs-actionneurs

CONNECTEURS ET CÂBLES

SICK
Sensor Intelligence.



informations de commande

type	référence
YM2A1D-020UV1XLEAX	2118014

Autres modèles d'appareil et accessoires → www.sick.com/Câbles_pour_capteurs-actionneurs



caractéristiques techniques détaillées

Caractéristiques techniques

Mode de raccordement tête A	Connecteur mâle, M12, 17 pôles, droit
Mode de raccordement tête B	Extrémité de câble ouverte
Verrouillage du connecteur	Raccordement à visser
Câble	2 m, 17 fils, PUR
Matériau, gaine	PUR
Couleur, gaine	Noir
Diamètre de câble	7 mm
Section du conducteur	0,14 mm ²
Blindage	Non blindé
Rayon de courbure	
En mouvement	> 12 x diamètre de câble
En position fixe	> 8 x diamètre de câble
Tension assignée	0,8 kV
Charge électrique	≤ 1,5 A
Type de signal	Câble capteur / actionneur
Domaine d'utilisation	Domaine de l'huile/des lubrifiants Robots Mode chaîne porte-câble
Fichier UL n°	E335179
Indice de protection	IP67
Température de service	
En mouvement	-20 °C ... +80 °C
En position fixe	-40 °C ... +80 °C
Tête	-20 °C ... +80 °C
Niveau d'encrassement	3
Résistance d'isolation	100 MΩ
Catégorie de surtension	III
Résistance transversale	30 mΩ


Certifications

EU declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
cULus certificate	✓

Classifications

ECLASS 5.0	19030312
ECLASS 5.1.4	19030312
ECLASS 6.0	27060304
ECLASS 6.2	27060304
ECLASS 7.0	27060304
ECLASS 8.0	27060304
ECLASS 8.1	27060304
ECLASS 9.0	27060304
ECLASS 10.0	27060304
ECLASS 11.0	27060304
ECLASS 12.0	27060304
ETIM 5.0	EC000830
ETIM 6.0	EC000830
ETIM 7.0	EC003249
ETIM 8.0	EC003249
UNSPSC 16.0901	26121604

Plan coté



Dimensions en mm (inch)

- ① marron
- ② bleu
- ③ blanc
- ④ vert
- ⑤ rose
- ⑥ jaune
- ⑦ noir
- ⑧ gris
- ⑨ rouge
- ⑩ violet
- ⑪ gris-rose
- ⑫ rouge-bleu
- ⑬ blanc-vert
- ⑭ marron-vert
- ⑮ blanc-jaune

- ⑩ jaune-marron
- ⑪ blanc-gris

SICK EN BREF

SICK est l'un des principaux fabricants de capteurs et de solutions de détection intelligents pour les applications industrielles. Notre gamme unique de produits et de services vous fournit tous les outils dont vous avez besoin pour la gestion sûre et efficace de vos processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Nous possédons une vaste expérience dans de nombreux secteurs et connaissons vos processus et vos exigences. Nous sommes en mesure de vous proposer les capteurs intelligents qui répondent parfaitement à vos besoins. Nos solutions systèmes sont testées et améliorées dans des centres d'application situés en Europe, en Asie et en Amérique du Nord afin de satisfaire pleinement nos clients. Cette rigueur a fait de notre entreprise un fournisseur et partenaire de développement fiable.

Nous proposons également une gamme complète de services : les SICK LifeTime Services vous accompagnent tout au long du cycle de vie de vos machines et vous garantissent sécurité et productivité.

C'est ainsi que nous concevons la détection intelligente.

DANS LE MONDE ENTIER, PRÈS DE CHEZ VOUS :

Interlocuteurs et autres sites sur → www.sick.com