



# PL12F

Réflecteurs

RÉFLECTEURS ET OPTIQUE

**SICK**  
Sensor Intelligence.



### informations de commande

type	référence
PL12F	5327933

Autres modèles d'appareil et accessoires → [www.sick.com/Réflecteurs](http://www.sick.com/Réflecteurs)

### caractéristiques techniques détaillées

#### Caractéristiques

<b>Segment de produits</b>	Réflecteurs et optique
<b>Produit</b>	Réflecteurs
<b>Version du produit</b>	Réflecteurs à micro prismes
<b>Description</b>	Dispositif rétroréfléchissant petit format, à visser, adapté aux capteurs laser
<b>Type de fixation</b>	Vissable
<b>Matériau</b>	PMMA/ABS
<b>Température de service</b>	-30 °C ... +65 °C
<b>Dimensions (l x H x L)</b>	13 mm x 33 mm


#### Classifications

<b>ECLASS 5.0</b>	27279203
<b>ECLASS 5.1.4</b>	27279203
<b>ECLASS 6.0</b>	27279203
<b>ECLASS 6.2</b>	27279203
<b>ECLASS 7.0</b>	27279203
<b>ECLASS 8.0</b>	27279203
<b>ECLASS 8.1</b>	27279203
<b>ECLASS 9.0</b>	27273601
<b>ECLASS 10.0</b>	27273601
<b>ECLASS 11.0</b>	27273601
<b>ECLASS 12.0</b>	27273601
<b>ETIM 5.0</b>	EC002467
<b>ETIM 6.0</b>	EC002467
<b>ETIM 7.0</b>	EC002467
<b>ETIM 8.0</b>	EC002467
<b>UNSPSC 16.0901</b>	39111827

#### Certifications

<b>RoHS manufacturer declaration</b>	✓
--------------------------------------	---




## Plan coté



Dimensions en mm (inch)

## accessoires recommandés

Autres modèles d'appareil et accessoires → [www.sick.com/Réflecteurs](http://www.sick.com/Réflecteurs)

	description succincte	type	référence
protection et entretien des appareils			
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Description:</b> Acier inoxydable 1.4301 (SVS 304), gaine protectrice de 3 mm d'épaisseur</li> <li><b>Matériau:</b> Acier inoxydable</li> <li><b>Contenu de la livraison:</b> Avec matériel de fixation</li> <li><b>Convient pour:</b> G6, KTM Core, KTM Prime, CSM, LUTM</li> </ul>	BEF-SG-G6-01	2069044
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Description:</b> Boîtier de protection pour support de serrage universel</li> <li><b>Matériau:</b> Acier, zinc moulé sous pression</li> <li><b>Contenu de la livraison:</b> Support de serrage universel (5322626), matériel de fixation</li> <li><b>Convient pour:</b> W11-2, W12-3</li> </ul>	BEF-SG-G6-02	2083233
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Description:</b> Equerre de protection pour montage au sol</li> <li><b>Matériau:</b> Acier inoxydable</li> <li><b>Contenu de la livraison:</b> Avec matériel de fixation</li> <li><b>Convient pour:</b> W4S, W8, W100, G6</li> </ul>	BEF-SW-W4S	2051497

## SICK EN BREF

SICK est l'un des principaux fabricants de capteurs et de solutions de détection intelligents pour les applications industrielles. Notre gamme unique de produits et de services vous fournit tous les outils dont vous avez besoin pour la gestion sûre et efficace de vos processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Nous possédons une vaste expérience dans de nombreux secteurs et connaissons vos processus et vos exigences. Nous sommes en mesure de vous proposer les capteurs intelligents qui répondent parfaitement à vos besoins. Nos solutions systèmes sont testées et améliorées dans des centres d'application situés en Europe, en Asie et en Amérique du Nord afin de satisfaire pleinement nos clients. Cette rigueur a fait de notre entreprise un fournisseur et partenaire de développement fiable.

Nous proposons également une gamme complète de services : les SICK LifeTime Services vous accompagnent tout au long du cycle de vie de vos machines et vous garantissent sécurité et productivité.

**C'est ainsi que nous concevons la détection intelligente.**

## DANS LE MONDE ENTIER, PRÈS DE CHEZ VOUS :

Interlocuteurs et autres sites sur → [www.sick.com](http://www.sick.com)