



CDB620-101

CDB

VERDELERBOXEN


SICK
Sensor Intelligence.



Bestelinformatie

Type	Artikelnr.
CDB620-101	1042257

Meer apparaatuitvoeringen en accessoires → www.sick.com/CDB



Gedetailleerde technische specificaties

Kenmerken

Korte beschrijving	Kleine aansluitmodule voor een sensor, 2 PG-schroefverbindingen, 2 x M12-stekker/contactdoos voor CAN-netwerken, basisapparaat voor CMC600
Ondersteunde producten	CLV61x - CLV65x Lector62x RFH6xx RFU62x
Ondersteunt Cloning-module (CMC)	Ja
Ondersteunt Display-module (CMD)	Nee
Ondersteunt Power-module (CMP)	Nee
Ondersteunt Fieldbus-module (CMF)	Nee

Mechanisch/Elektrisch

Voedingsspanning	(10 V DC ... 30 V DC) ¹⁾
Opgenomen vermogen	1 W
Behuizing	Polycarbonat
Isolatieklasse	IP65
Beschermingsklasse	III
Gewicht	260 g
Afmetingen (L x B x H)	124,2 mm x 113,1 mm x 53,9 mm
Scanneraansluiting	15-pins D-sub-HD-contactdoos
Servicestekker	9-pins D-sub-stekker (intern)

¹⁾ Voedingsspanning van aangesloten scanner + 1 V.

Interfaces

Serieel	✓, RS-232, RS-422, RS-485
Opmerking	Afhankelijk van aangesloten sensor
CAN	✓
Opmerking	Afhankelijk van aangesloten sensor
Digitale inputs	Afhankelijk van aangesloten sensor

Digitale outputs	Afhankelijk van aangesloten sensor
Optische indicatoren	9 LED
Configuratiesoftware	SOPAS ET

Omgevingsgegevens

Bedrijfsomgevingstemperatuur	-35 °C ... +40 °C
Opslagtemperatuur	-35 °C ... +70 °C
Toegestane relatieve luchtvochtigheid	≤ 90 %, niet-condenserend


Certificaten

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
cULus certificate	✓
4Dpro	✓

Classificaties

ECLASS 5.0	27242208
ECLASS 5.1.4	27242608
ECLASS 6.0	27242608
ECLASS 6.2	27242608
ECLASS 7.0	27242608
ECLASS 8.0	27242608
ECLASS 8.1	27242608
ECLASS 9.0	27242608
ECLASS 10.0	27242608
ECLASS 11.0	27242608
ECLASS 12.0	27242608
ETIM 5.0	EC001604
ETIM 6.0	EC001604
ETIM 7.0	EC001604
ETIM 8.0	EC001604
UNSPSC 16.0901	32151705

Maattekening CDB620



Afmetingen in mm (inch)

Aanbevolen accessoires

Meer apparaatuitvoeringen en accessoires → www.sick.com/CDB

	Korte beschrijving	Type	Artikelnr.
integratiemodule en adapter			
	Beschrijving: Extern parametergeheugen voor de integratie in CDB620/CDB650/CDM42x	CMC600-101	1042259

SICK IN ÉÉN OOGOPSLAG

SICK is één van de toonaangevende fabrikanten van intelligente sensoren en sensoroplossingen voor industriële toepassingen. Ons unieke aanbod van producten en services is de perfecte basis voor een veilige en efficiënte besturing van processen, voor de bescherming van mensen tegen ongevallen en het voorkomen van milieuverontreiniging.

Wij hebben uitgebreide ervaring in diverse uiteenlopende domeinen en kennen grondig de branchespecifieke processen en eisen. Zo kunnen wij met intelligente sensoren precies de oplossingen leveren die onze klanten nodig hebben. In onze testcentra in Europa, Azië en Noord-Amerika worden systeemoplossingen voor onze klanten getest en geoptimaliseerd. Dat alles maakt van ons een betrouwbare leverancier en R&D-partner.

Onze uitgebreide services vervolledigen ons aanbod. Met onze SICK LifeTime Services ondersteunen we u tijdens de gehele levenscyclus van de machine en zorgen we voor veiligheid en productiviteit.

Dat is voor ons “Sensor Intelligence”.

WERELDWIJD BIJ U IN DE BUURT:

Contactpersonen en andere vestigingen → www.sick.com