



CDF600-0300

CDF

NETWERKAPPARATEN

SICK
Sensor Intelligence.



Bestelinformatie

Type	Artikelnr.
CDF600-0300	1052291

Meer apparaatuitvoeringen en accessoires → www.sick.com/CDF



Gedetailleerde technische specificaties

Kenmerken

Ondersteunde producten	CLV61x - CLV65x Mobiële handscanner RFH6xx RFU62x Lector62x
Ondersteunt Cloning-module (CMC)	Geïntegreerd
Ondersteunt Display-module (CMD)	Nee
Ondersteunt Power-module (CMP)	Nee
Ondersteunt Fieldbus-module (CMF)	Nee

Mechanisch/Elektrisch

Voedingsspanning	(18 V DC ... 30 V DC)
Opgenomen vermogen	7 W, als er geen sensor is aangesloten en digitale in- en -outputs niet aangesloten zijn
Behuizing	Gegoten aluminium
Isolatieklasse	IP65 ¹⁾
Beschermingsklasse	III
Gewicht	590 g
Afmetingen (L x B x H)	47 mm x 225 mm x 76,5 mm ²⁾
Scanneraansluiting	RS-232

¹⁾ Bij gebruik van een SICK standaardaansluitkabel voor scanners.

²⁾ Zonder ingestoken aansluitingen.

Interfaces

Serieel	✓ , RS-232, RS-422, RS-485
Opmerking	Afhankelijk van aangesloten sensor
CAN	
Opmerking	Afhankelijk van aangesloten sensor
Digitale inputs	2

Digitale outputs	2
Optische indicatoren	7 LEDs (OUT 1/2 dubbel bezet)
Configuratiesoftware	SOPAS ET

Omgevingsgegevens

Elektromagnetische compatibiliteit (EMC)	EN 61000-6-4 (2007-01) / EN 61000-6-2:2005-08
Schokbestendigheid	EN 60068-2-6 (1995)
Schokbestendigheid	EN 60068-2-27 (1993)
Bedrijfsomgevingstemperatuur	-35 °C ... +50 °C
Opslagtemperatuur	-35 °C ... +70 °C
Toegestane relatieve luchtvochtigheid	90 %, niet-condenserend

Certificaten

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
cULus certificate	✓
Ethercat certificate	✓

Classificaties

ECLASS 5.0	27242208
ECLASS 5.1.4	27242608
ECLASS 6.0	27242608
ECLASS 6.2	27242608
ECLASS 7.0	27242608
ECLASS 8.0	27242608
ECLASS 8.1	27242608
ECLASS 9.0	27242608
ECLASS 10.0	27242608
ECLASS 11.0	27242608
ECLASS 12.0	27242608
ETIM 5.0	EC001604
ETIM 6.0	EC001604
ETIM 7.0	EC001604
ETIM 8.0	EC001604
UNSPSC 16.0901	32151705

SICK IN ÉÉN OOGOPSLAG

SICK is één van de toonaangevende fabrikanten van intelligente sensoren en sensoroplossingen voor industriële toepassingen. Ons unieke aanbod van producten en services is de perfecte basis voor een veilige en efficiënte besturing van processen, voor de bescherming van mensen tegen ongevallen en het voorkomen van milieuverontreiniging.

Wij hebben uitgebreide ervaring in diverse uiteenlopende domeinen en kennen grondig de branchespecifieke processen en eisen. Zo kunnen wij met intelligente sensoren precies de oplossingen leveren die onze klanten nodig hebben. In onze testcentra in Europa, Azië en Noord-Amerika worden systeemoplossingen voor onze klanten getest en geoptimaliseerd. Dat alles maakt van ons een betrouwbare leverancier en R&D-partner.

Onze uitgebreide services vervolledigen ons aanbod. Met onze SICK LifeTime Services ondersteunen we u tijdens de gehele levenscyclus van de machine en zorgen we voor veiligheid en productiviteit.

Dat is voor ons “Sensor Intelligence”.

WERELDWIJD BIJ U IN DE BUURT:

Contactpersonen en andere vestigingen → www.sick.com