



ACIM1-P2221

LICHTSCHRANKEN UND TASTER

SICK
Sensor Intelligence.



Afbeelding kan afwijken



Bestelinformatie

Type	Artikelnr.
ACIM1-P2221	1057184

Meer apparaatuitvoeringen en accessoires → www.sick.com/

Gedetailleerde technische specificaties

Mechanisch/Elektrisch

Voedingsspanning	85 V AC ... 250 V AC
Netfrequentie	50 Hz, 60 Hz
Uitgangsstroom $I_{\max}$	≤ 200 mA
Input	PNP
Aansluittype	Kabel met contactdoos, M12, 4-pins, 0,2 m
Beveiligingsschakelingen	C ¹⁾ D ²⁾
Isolatieklasse	IP65
Leveringsomvang	Contrastekkers worden apart geleverd
Max. ingangsstroom I_i	≤ 100 mA
Omgevingstemperatuur bedrijf	-30 °C ... +60 °C
Omgevingstemperatuur magazijn	-40 °C ... +75 °C


¹⁾ C = interferentie-onderdrukking.

²⁾ D = outputs overstroom- en kortsluitvast.


Classificaties

eCl@ss 5.0	27270790
eCl@ss 5.1.4	27270790
eCl@ss 6.0	27270790
eCl@ss 6.2	27270790
eCl@ss 7.0	27270790
eCl@ss 8.0	27270790
eCl@ss 8.1	27270790
eCl@ss 9.0	27270790
eCl@ss 10.0	27270790
eCl@ss 11.0	27270790
ETIM 5.0	EC001852
ETIM 6.0	EC001852
ETIM 7.0	EC001852
ETIM 8.0	EC001852


Aansluittype



Aansluitschema



Maattekening



Afmetingen in mm (inch)

- ① AC-spanningsinput, schakeloutput
- ② Indicatie-LED groen: DC-outputspanning
- ③ LED-indicatie oranje: DC schakelinputsignaal
- ④ DC-spanningsoutput, schakelinput
- ⑤ Magneet

SICK IN ÉÉN OOGOPSLAG

SICK is één van de toonaangevende fabrikanten van intelligente sensoren en sensoroplossingen voor industriële toepassingen. Ons unieke aanbod van producten en services is de perfecte basis voor een veilige en efficiënte besturing van processen, voor de bescherming van mensen tegen ongevallen en het voorkomen van milieuverontreiniging.

Wij hebben uitgebreide ervaring in diverse uiteenlopende domeinen en kennen grondig de branchespecifieke processen en eisen. Zo kunnen wij met intelligente sensoren precies de oplossingen leveren die onze klanten nodig hebben. In onze testcentra in Europa, Azië en Noord-Amerika worden systeemoplossingen voor onze klanten getest en geoptimaliseerd. Dat alles maakt van ons een betrouwbare leverancier en R&D-partner.

Onze uitgebreide services vervolledigen ons aanbod. Met onze SICK LifeTime Services ondersteunen we u tijdens de gehele levenscyclus van de machine en zorgen we voor veiligheid en productiviteit.

Dat is voor ons “Sensor Intelligence”.

WERELDWIJD BIJ U IN DE BUURT:

Contactpersonen en andere vestigingen → www.sick.com