



CDM420-0108

CDM

VERDELERBOXEN

SICK
Sensor Intelligence.



Bestelinformatie

Type	Artikelnr.
CDM420-0108	1064248

Meer apparaatuitvoeringen en accessoires → www.sick.com/CDM



Gedetailleerde technische specificaties

Kenmerken

Korte beschrijving	Kit: modulaire aansluitmodule voor een sensor, 2-A-zekering, host- en aux-interface op frontplaat beschikbaar, voedingsspanning CMP490, US-voedingskabel
Ondersteunde producten	CLV69x RFU63x Lector65x RFU65x
Ondersteunt Cloning-module (CMC)	Ja (afhankelijk van aangesloten sensor)
Ondersteunt Display-module (CMD)	Nee
Ondersteunt Power-module (CMP)	Ja (geïntegreerd)
Ondersteunt Fieldbus-module (CMF)	Nee

Mechanisch/Elektrisch

Opgenomen vermogen	Opgenomen vermogen van sensor + 0,5 W
Behuizing	Polycarbonat
Isolatieklasse	IP20 ¹⁾
Beschermingsklasse	III
Gewicht	+ 1.428 g
Afmetingen (L x B x H)	192 mm x 167 mm x 70 mm
Scanneraansluiting	15-pins D-sub-HD-contactdoos
Servicestekker	9-pins D-sub-stekker (intern)

¹⁾ Bij gebruik van een SICK standaardaansluitkabel voor scanners.

Interfaces

Serieel	✓ , RS-232, RS-422, RS-485
Opmerking	Afhankelijk van aangesloten sensor
CAN	✓
Opmerking	Afhankelijk van aangesloten sensor
Digitale inputs	Afhankelijk van aangesloten sensor
Digitale outputs	Afhankelijk van aangesloten sensor
Optische indicatoren	5 LED
Configuratiesoftware	SOPAS ET

Omgevingsgegevens

Bedrijfsomgevingstemperatuur	-35 °C ... +40 °C
Opslagtemperatuur	-20 °C ... +70 °C
Toegestane relatieve luchtvochtigheid	< 90 %, niet-condenserend

Certificaten

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
4Dpro	✓

Classificaties

ECLASS 5.0	27242208
ECLASS 5.1.4	27242608
ECLASS 6.0	27242608
ECLASS 6.2	27242608
ECLASS 7.0	27242608
ECLASS 8.0	27242608
ECLASS 8.1	27242608
ECLASS 9.0	27242608
ECLASS 10.0	27242608
ECLASS 11.0	27242608
ECLASS 12.0	27242608
ETIM 5.0	EC001604
ETIM 6.0	EC001604
ETIM 7.0	EC001604
ETIM 8.0	EC001604
UNSPSC 16.0901	32151705

Aanbevolen accessoires

Meer apparaatuitvoeringen en accessoires → www.sick.com/CDM

	Korte beschrijving	Type	Artikelnr.
integratiemodule en adapter			
	Beschrijving: Extern parametergeheugen voor de integratie in CDB620/CDB650/CDM42x	CMC600-101	1042259
stekkers en kabels			
	Aansluittype kop A: Contactdoos, D-Sub, 9-pins, recht Aansluittype kop B: Contactdoos, D-Sub, 9-pins, recht Signaaltype: Serieel Kabel: 3 m	YFHDA9-030XXXF-HDA9	2103279

	Korte beschrijving	Type	Artikelnr.
	• Beschrijving: Serieel, Niet geïsoleerd • Opmerking: Voor pc-aansluiting		

SICK IN ÉÉN OOGOPSLAG

SICK is één van de toonaangevende fabrikanten van intelligente sensoren en sensoroplossingen voor industriële toepassingen. Ons unieke aanbod van producten en services is de perfecte basis voor een veilige en efficiënte besturing van processen, voor de bescherming van mensen tegen ongevallen en het voorkomen van milieuverontreiniging.

Wij hebben uitgebreide ervaring in diverse uiteenlopende domeinen en kennen grondig de branchespecifieke processen en eisen. Zo kunnen wij met intelligente sensoren precies de oplossingen leveren die onze klanten nodig hebben. In onze testcentra in Europa, Azië en Noord-Amerika worden systeemoplossingen voor onze klanten getest en geoptimaliseerd. Dat alles maakt van ons een betrouwbare leverancier en R&D-partner.

Onze uitgebreide services vervolledigen ons aanbod. Met onze SICK LifeTime Services ondersteunen we u tijdens de gehele levenscyclus van de machine en zorgen we voor veiligheid en productiviteit.

Dat is voor ons “Sensor Intelligence”.

WERELDWIJD BIJ U IN DE BUURT:

Contactpersonen en andere vestigingen → www.sick.com