



PGT-12-Pro

PGT-12 Pro

PROGRAMMEERAPPARATEN

SICK
Sensor Intelligence.



Bestelinformatie

Type	Artikelnr.
PGT-12-Pro	1076313

Meer apparaatuitvoeringen en accessoires → www.sick.com/PGT-12_Pro



Gedetailleerde technische specificaties

Kenmerken

Productsegment	Programmeerapparaten
Product	PGT-12 Pro
Beschrijving	Handheld-programmeerapparaat voor de programmeerbare SICK-encoders AHS/AHM36 CANopen, neigingssensoren TMS/TMM61 CANopen, TMS/TMM88 CANopen, TMS/TMM88 analog en trekdraadencoders met AHS/AHM36 CANopen. Compacte afmetingen, laag gewicht en intuïtief bedienbaar.
Geschikt voor	AHS/AHM36 CANopen, TMS/TMM61 CANopen, TMS/TMM88 CANopen, TMS/TMM88 Analog
Leveringsomvang	1x Programming Tool PGT-12-Pro standalone, 4x alkalibatterijen 1,5 V mignon(AA)
Afmetingen (b x h x l)	81 mm x 32,5 mm x 100 mm

Classificaties

ECLASS 5.0	27279290
ECLASS 5.1.4	27279290
ECLASS 6.0	27279290
ECLASS 6.2	27279290
ECLASS 7.0	27279290
ECLASS 8.0	27279290
ECLASS 8.1	27279290
ECLASS 9.0	27279090
ECLASS 10.0	27279090
ECLASS 11.0	27279090
ECLASS 12.0	27279090
ETIM 5.0	EC001195
ETIM 6.0	EC001195
ETIM 7.0	EC001195
ETIM 8.0	EC001195
UNSPSC 16.0901	32151707


Certificaten

EU declaration of conformity	✓
-------------------------------------	---

UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
China RoHS	✓

Aanbevolen accessoires

Meer apparaatuitvoeringen en accessoires → www.sick.com/PGT-12_Pro

	Korte beschrijving	Type	Artikelnr.
stekkers en kabels			
	<ul style="list-style-type: none"> Aansluittype kop A: Contactdoos, Klembox, 8-pins, recht Aansluittype kop B: Contactdoos, D-Sub, 9-pins, recht Signaaltype: CANopen Kabel: 0,4 m Beschrijving: CANopen, Geïsoleerd 	DDL-0D04-G0M5BC9	2083355
	<ul style="list-style-type: none"> Aansluittype kop A: Contactdoos, M12, 5-pins, recht Aansluittype kop B: Contactdoos, D-Sub, 9-pins, recht Signaaltype: Analoo Kabel: 0,5 m Beschrijving: Analoo, Geïsoleerd Opmerking: Programmeer-adaptorkabel Programming Tool PGT-12-Pro 	DDL-2D05-G0M5BC8	2083831
	<ul style="list-style-type: none"> Aansluittype kop A: Contactdoos, M12, 5-pins, recht Aansluittype kop B: Contactdoos, D-Sub, 9-pins, recht Signaaltype: CANopen Beschrijving: CANopen, Geïsoleerd Opmerking: Programmeer-adaptorkabel Programming Tool PGT-12-Pro 	DDL-2D05-G0M5BC9	2083805

SICK IN ÉÉN OOGOPSLAG

SICK is één van de toonaangevende fabrikanten van intelligente sensoren en sensoroplossingen voor industriële toepassingen. Ons unieke aanbod van producten en services is de perfecte basis voor een veilige en efficiënte besturing van processen, voor de bescherming van mensen tegen ongevallen en het voorkomen van milieuverontreiniging.

Wij hebben uitgebreide ervaring in diverse uiteenlopende domeinen en kennen grondig de branchespecifieke processen en eisen. Zo kunnen wij met intelligente sensoren precies de oplossingen leveren die onze klanten nodig hebben. In onze testcentra in Europa, Azië en Noord-Amerika worden systeemoplossingen voor onze klanten getest en geoptimaliseerd. Dat alles maakt van ons een betrouwbare leverancier en R&D-partner.

Onze uitgebreide services vervolledigen ons aanbod. Met onze SICK LifeTime Services ondersteunen we u tijdens de gehele levenscyclus van de machine en zorgen we voor veiligheid en productiviteit.

Dat is voor ons “Sensor Intelligence”.

WERELDWIJD BIJ U IN DE BUURT:

Contactpersonen en andere vestigingen → www.sick.com