



Proefstaaf 30 mm

Testmiddel

HULPMIDDELEN VOOR INBEDRIJFNAME EN TESTMIDDELEN

SICK
Sensor Intelligence.

Proefstaaf 30 mm | Testmiddel

HULPMIDDELEN VOOR INBEDRIJFNAME EN TESTMIDDELEN



Bestelinformatie

Type	Artikelnr.
Proefstaaf 30 mm	2022602

Meer apparaatuitvoeringen en accessoires → www.sick.com/Testmiddel

Gedetailleerde technische specificaties

Kenmerken

Productsegment	Hulpmiddelen voor inbedrijfname en testmiddelen
Product	Testmiddel
Beschrijving	30 mm diameter, 250 mm lengte

Classificaties

ECLASS 5.0	27279210
ECLASS 5.1.4	27279210
ECLASS 6.0	27279210
ECLASS 6.2	27279210
ECLASS 7.0	27279210
ECLASS 8.0	27279210
ECLASS 8.1	27279210
ECLASS 9.0	27273607
ECLASS 10.0	27273607
ECLASS 11.0	27273607
ECLASS 12.0	27273607
ETIM 5.0	EC001195
ETIM 6.0	EC001195
ETIM 7.0	EC001195
ETIM 8.0	EC001195

SICK IN ÉÉN OOGOPSLAG

SICK is één van de toonaangevende fabrikanten van intelligente sensoren en sensoroplossingen voor industriële toepassingen. Ons unieke aanbod van producten en services is de perfecte basis voor een veilige en efficiënte besturing van processen, voor de bescherming van mensen tegen ongevallen en het voorkomen van milieuverontreiniging.

Wij hebben uitgebreide ervaring in diverse uiteenlopende domeinen en kennen grondig de branchespecifieke processen en eisen. Zo kunnen wij met intelligente sensoren precies de oplossingen leveren die onze klanten nodig hebben. In onze testcentra in Europa, Azië en Noord-Amerika worden systeemoplossingen voor onze klanten getest en geoptimaliseerd. Dat alles maakt van ons een betrouwbare leverancier en R&D-partner.

Onze uitgebreide services vervolledigen ons aanbod. Met onze SICK LifeTime Services ondersteunen we u tijdens de gehele levenscyclus van de machine en zorgen we voor veiligheid en productiviteit.

Dat is voor ons “Sensor Intelligence”.

WERELDWIJD BIJ U IN DE BUURT:

Contactpersonen en andere vestigingen → www.sick.com