



BEF-KHS-N03NS01

Houders

BEVESTIGINGSTECHNIEK

SICK
Sensor Intelligence.



Afbeelding kan afwijken

Bestelinformatie

Type	Artikelnr.
BEF-KHS-N03NS01	2071967

bij levering inbegrepen: BEF-KHS-KH1 (1)

Meer apparaatuitvoeringen en accessoires → www.sick.com/Houders

Gedetailleerde technische specificaties

Kenmerken


Accessoiregroep	Bevestigingstechniek
Accessoirefamilie	Houders
Beschrijving	Plaat N03N voor universele klemhouder, voor klemhouder met diameter 12 mm ... 20 mm
Materiaal	Roestvast staal 1.4571 (plaat), Staal, verzinkt (klemhouder)
Leveringsomvang	Universele klemhouder (2022726), bevestigingsmateriaal
Te gebruiken voor	W11-2 W12-3 W12-2 Laser W12G W12 Teflon W14-2 W16 W18-3 W24-2 Ex PowerProx Mini Speed W11G-2 W18-2 TranspaTect W18-3 Ex PowerProx Speed W24-2 PL50A PL80A PowerProx Small PL40A P250
Bevestigingswijze	Bevestigingsplaat

Classificaties

ECLASS 5.0	27279202
ECLASS 5.1.4	27279202
ECLASS 6.0	27279202
ECLASS 6.2	27279202
ECLASS 7.0	27279202
ECLASS 8.0	27279202


ECLASS 8.1	27279202
ECLASS 9.0	27273701
ECLASS 10.0	27273701
ECLASS 11.0	27273701
ECLASS 12.0	27273701
ETIM 5.0	EC002024
ETIM 6.0	EC002024
ETIM 7.0	EC002024
ETIM 8.0	EC002024
UNSPSC 16.0901	32131023

Maattekening




Afmetingen in mm (inch)

Maattekening



Afmetingen in mm (inch)

Maattekening



Afmetingen in mm (inch)
BEF-KHS-KH3

Aanbevolen accessoires

Meer apparaatuitvoeringen en accessoires → www.sick.com/Houders

	Korte beschrijving	Type	Artikelnr.
Bevestigingstechniek			
	Beschrijving: Montagestang, recht, 300 mm, roestvast staal Materiaal: Roestvast staal Details: Roestvast staal (1.4571)	BEF-MS12G-NB	4058915

SICK IN ÉÉN OOGOPSLAG

SICK is één van de toonaangevende fabrikanten van intelligente sensoren en sensoroplossingen voor industriële toepassingen. Ons unieke aanbod van producten en services is de perfecte basis voor een veilige en efficiënte besturing van processen, voor de bescherming van mensen tegen ongevallen en het voorkomen van milieuverontreiniging.

Wij hebben uitgebreide ervaring in diverse uiteenlopende domeinen en kennen grondig de branchespecifieke processen en eisen. Zo kunnen wij met intelligente sensoren precies de oplossingen leveren die onze klanten nodig hebben. In onze testcentra in Europa, Azië en Noord-Amerika worden systeemoplossingen voor onze klanten getest en geoptimaliseerd. Dat alles maakt van ons een betrouwbare leverancier en R&D-partner.

Onze uitgebreide services vervolledigen ons aanbod. Met onze SICK LifeTime Services ondersteunen we u tijdens de gehele levenscyclus van de machine en zorgen we voor veiligheid en productiviteit.

Dat is voor ons “Sensor Intelligence”.

WERELDWIJD BIJ U IN DE BUURT:

Contactpersonen en andere vestigingen → www.sick.com