



Panorama 35 mm / 40 mm Spiegel

REFLECTOREN EN OPTIEK

SICK
Sensor Intelligence.



Bestelinformatie

Type	Artikelnr.
Panorama 35 mm / 40 mm	2076622

Meer apparaatuitvoeringen en accessoires → www.sick.com/Spiegel

Gedetailleerde technische specificaties


Classificaties

ECLASS 5.0	27279207
ECLASS 5.1.4	27279207
ECLASS 6.0	27279207
ECLASS 6.2	27279207
ECLASS 7.0	27279207
ECLASS 8.0	27279207
ECLASS 8.1	27279207
ECLASS 9.0	27273605
ECLASS 10.0	27273605
ECLASS 11.0	27273605
ECLASS 12.0	27273605
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
UNSPSC 16.0901	39111827

Certificaten

China RoHS	✓
-------------------	---

Maattekening




Afmetingen in mm (inch)

- ① voorgemonteerde bevestigingsschroeven voor de Lector
- ② Lector, niet inbegrepen bij levering
- ③ meetpunt voor leesafstand
- ④ inkepingen voor uitlijning op het midden t.o.v. gezichtsveldbreedte
- ⑤ Optische as
- ⑥ Skew-hoek van 10°, constructie door de spiegelkap bepaald
- ⑦ typeplaatjes
- ⑧ Spiegel met beschermfolie en informatiebord "Beschermfolie pas vóór de inbedrijfstelling eraf trekken"
- ⑨ bevestigingsboringen voor spiegelkap (4 stuks)
- ⑩ bevestigingsboringen voor spiegelkap voor de zijlezing
- ⑪ pijl "conveying direction" voor het uitlijnen van de spiegelkap t.o.v. transportband

Gezichtsveld Lector65x Flex met panorama 35 mm

Dimensions in mm (inch/*mil)


Max. code size	39 (1.54)	66 (2.60)	92 (3.62)	118 (4.65)	144 (5.67)
Min. resolution 1D-Code	0.11 (*4.2)	0.18 (*7.0)	0.25 (*9.9)	0.32 (*12.7)	0.39 (*15.5)
Min. resolution 2D-Code	0.14 (*5.6)	0.24 (*9.4)	0.33 (*13.2)	0.43 (*16.9)	0.53 (*20.7)



Gezichtsveld Lector642 Flex met panorama 35 mm

Dimensions in mm (inch/*mil)

Max. code size	35 (1.38)	59 (2.32)	77 (3.03)	91 (3.58)	105 (4.13)
Min. resolution 1D-Code	0.11 (*4.2)	0.18 (*7.1)	0.25 (*9.9)	0.33 (*12.8)	0.40 (*15.6)
Min. resolution 2D-Code	0.14 (*5.7)	0.24 (*9.4)	0.34 (*13.2)	0.43 (*17.1)	0.53 (*20.8)



SICK IN ÉÉN OOGOPSLAG

SICK is één van de toonaangevende fabrikanten van intelligente sensoren en sensoroplossingen voor industriële toepassingen. Ons unieke aanbod van producten en services is de perfecte basis voor een veilige en efficiënte besturing van processen, voor de bescherming van mensen tegen ongevallen en het voorkomen van milieuverontreiniging.

Wij hebben uitgebreide ervaring in diverse uiteenlopende domeinen en kennen grondig de branchespecifieke processen en eisen. Zo kunnen wij met intelligente sensoren precies de oplossingen leveren die onze klanten nodig hebben. In onze testcentra in Europa, Azië en Noord-Amerika worden systeemoplossingen voor onze klanten getest en geoptimaliseerd. Dat alles maakt van ons een betrouwbare leverancier en R&D-partner.

Onze uitgebreide services vervolledigen ons aanbod. Met onze SICK LifeTime Services ondersteunen we u tijdens de gehele levenscyclus van de machine en zorgen we voor veiligheid en productiviteit.

Dat is voor ons “Sensor Intelligence”.

WERELDWIJD BIJ U IN DE BUURT:

Contactpersonen en andere vestigingen → www.sick.com