



# Traffic Controller TIC

**SICK**  
Sensor Intelligence.



## Bestelinformatie

Type	Artikelnr.
Traffic Controller TIC	2090117

Meer apparaatuitvoeringen en accessoires → [www.sick.com/](http://www.sick.com/)

## Gedetailleerde technische specificaties

### Kenmerken

<b>Toepassingsgebied</b>	Indoor
<b>Interne geheugen</b>	32 GB

### Mechanisch/Elektrisch

<b>Voedingsspanning</b>	24 V DC (9 V DC ... 25 V DC)
<b>Opgenomen vermogen</b>	10 W (typisch)
<b>Isolatieklasse</b>	IP20
<b>Gewicht</b>	0,8 kg
<b>Behuizingsafmetingen (B x D x H)</b>	180 mm x 121,2 mm x 33 mm
<b>Bevestiging</b>	Schroefbaar

### Interfaces

<b>Optische indicatoren</b>	Led Status- en functie-indicaties
<b>Ethernet</b>	✓ (2)
Functie	Operatorinterface, Sensorinterface
Datatransmissiesnelheid	1 Gbit/s, voor iedere interface
Protocol	TEMS Info Interface (TCP/IP-interface) TEMS Manager (HTTP - configuratiesoftware)
Elektrische aansluiting	Bus LAN 1 (RJ45) voor bedienerinterface, bus LAN 2 (RJ45) voor sensorinterface
<b>NTP-synchronisatie</b>	✓

### Omgevingsgegevens

<b>Elektromagnetische compatibiliteit (EMC)</b>	EN 55024, EN 55022 Class A
<b>Omgevingstemperatuur in bedrijf</b>	-20 °C ... +60 °C
<b>Omgevingstemperatuur magazijn</b>	-20 °C ... +85 °C




### Classificaties

<b>ECLASS 5.1.4</b>	19010101
<b>ECLASS 6.0</b>	19200190
<b>ECLASS 6.2</b>	19200190
<b>ECLASS 7.0</b>	19200190
<b>ECLASS 8.0</b>	19200190
<b>ECLASS 8.1</b>	19200190
<b>ECLASS 9.0</b>	19200190
<b>ECLASS 12.0</b>	19200190

UNSPSC 16.0901

81111502

Maattekening Traffic Controller TIC



Afmetingen in mm (inch)

## SICK IN ÉÉN OOGOPSLAG

SICK is één van de toonaangevende fabrikanten van intelligente sensoren en sensoroplossingen voor industriële toepassingen. Ons unieke aanbod van producten en services is de perfecte basis voor een veilige en efficiënte besturing van processen, voor de bescherming van mensen tegen ongevallen en het voorkomen van milieuverontreiniging.

Wij hebben uitgebreide ervaring in diverse uiteenlopende domeinen en kennen grondig de branchespecifieke processen en eisen. Zo kunnen wij met intelligente sensoren precies de oplossingen leveren die onze klanten nodig hebben. In onze testcentra in Europa, Azië en Noord-Amerika worden systeemoplossingen voor onze klanten getest en geoptimaliseerd. Dat alles maakt van ons een betrouwbare leverancier en R&D-partner.

Onze uitgebreide services vervolledigen ons aanbod. Met onze SICK LifeTime Services ondersteunen we u tijdens de gehele levenscyclus van de machine en zorgen we voor veiligheid en productiviteit.

**Dat is voor ons “Sensor Intelligence”.**

## WERELDWIJD BIJ U IN DE BUURT:

Contactpersonen en andere vestigingen → [www.sick.com](http://www.sick.com)