


YM2A15-000S01FY2A5

Y- en T-stuk

STEKKERS EN KABELS

SICK
Sensor Intelligence.



Bestelinformatie

Type	Artikelnr.
YM2A15-000S01FY2A5	2099606

Meer apparaatuitvoeringen en accessoires → www.sick.com/Y_en_T-stuk



Gedetailleerde technische specificaties

Technische gegevens

Aansluittype kop A	Stekker, M12, 5-pins, A-gecodeerd
Aansluittype kop B	Contactdoos, M12, 5-pins, A-gecodeerd
Aansluittype kop C	Contactdoos, M12, 3-pins, A-gecodeerd
Vergrendeling, stekker	Schroefbare aansluiting
Materiaal, kartelmoeren	Persgegoten zink, vermessingd (B), Gegoten zink, vernikkeld (C)
Sleutelwijdte	13
Aanhaalmoment	0,6 Nm
Afscherming kop	Niet geïsoleerd
Afscherming	Niet geïsoleerd
Nominale spanning	≤ 60 V DC
Nominale stootspanning	1,5 kV
Stroombelastbaarheid	4 A
Isolatieweerstand	100 MΩ
Verontreinigingsgraad	3
Overspanningscategorie	III
Doorgangsweerstand	30 mΩ
Isolatieklasse	IP65 / IP66K / IP67
Bedrijfstemperatuur	
	Kop -25 °C ... +85 °C
UL-file-nr.	E335179


Certificaten

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
Moroccan declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
cULus certificate	✓

Classificaties


ECLASS 5.0	27279201
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 6.0	27279201
ECLASS 6.2	27279201
ECLASS 7.0	27279201
ECLASS 8.0	27279201
ECLASS 8.1	27279201
ECLASS 9.0	27440108
ECLASS 10.0	27440108
ECLASS 11.0	27440108
ECLASS 12.0	27440108
ETIM 5.0	EC002585
ETIM 6.0	EC002585
ETIM 7.0	EC002585
ETIM 8.0	EC002585
UNSPSC 16.0901	31163032

Maattekening



Afmetingen in mm (inch)

Aansluitschema



SICK IN ÉÉN OOGOPSLAG

SICK is één van de toonaangevende fabrikanten van intelligente sensoren en sensoroplossingen voor industriële toepassingen. Ons unieke aanbod van producten en services is de perfecte basis voor een veilige en efficiënte besturing van processen, voor de bescherming van mensen tegen ongevallen en het voorkomen van milieuverontreiniging.

Wij hebben uitgebreide ervaring in diverse uiteenlopende domeinen en kennen grondig de branchespecifieke processen en eisen. Zo kunnen wij met intelligente sensoren precies de oplossingen leveren die onze klanten nodig hebben. In onze testcentra in Europa, Azië en Noord-Amerika worden systeemoplossingen voor onze klanten getest en geoptimaliseerd. Dat alles maakt van ons een betrouwbare leverancier en R&D-partner.

Onze uitgebreide services vervolledigen ons aanbod. Met onze SICK LifeTime Services ondersteunen we u tijdens de gehele levenscyclus van de machine en zorgen we voor veiligheid en productiviteit.

Dat is voor ons “Sensor Intelligence”.

WERELDWIJD BIJ U IN DE BUURT:

Contactpersonen en andere vestigingen → www.sick.com