



BEF-EL-N34D20-FTMG

Montageaccessoires

BEVESTIGINGSTECHNIEK

SICK
Sensor Intelligence.



Bestelinformatie

Type	Artikelnr.
BEF-EL-N34D20-FTMG	2111053

Meer apparaatuitvoeringen en accessoires → www.sick.com/Montageaccessoires

Gedetailleerde technische specificaties


Kenmerken

Accessoiregroep	Bevestigingstechniek
Accessoirefamilie	Montageaccessoires
Beschrijving	In-uitlooppijpset voor FTMg (FTMG-xxx20xxx) met procesaansluiting 3/4" NPT in 1.4305

Classificaties

ECLASS 5.0	27279202
ECLASS 5.1.4	27279202
ECLASS 6.0	27279202
ECLASS 6.2	27279202
ECLASS 7.0	27279202
ECLASS 8.0	27279202
ECLASS 8.1	27279202
ECLASS 9.0	27273701
ECLASS 10.0	27273701
ECLASS 11.0	27273701
ECLASS 12.0	27273701
ETIM 5.0	EC002024
ETIM 6.0	EC002024
ETIM 7.0	EC002024
ETIM 8.0	EC002024
UNSPSC 16.0901	32131023

Maattekening



Afmetingen in mm (inch)

Type	L1	L2	L3	D1	D2	Sleutelwijdte
BEF-EL-G14D08-FTMG	110 (4.33)	44 (1.73)	20 (0.79)	Ø 14 (Ø 0.55)	G 1/4	24
BEF-EL-R14D08-FTMG	110 (4.33)	44 (1.73)	19,5 (0.77)	Ø 14 (Ø 0.55)	R 1/4	24
BEF-EL-N14D08-FTMG	110 (4.33)	44 (1.73)	13,2 (0.52)	Ø 14 (Ø 0.55)	1/4" NPT	24
BEF-EL-G12D15-FTMG	161 (6.34)	80,5 (3.17)	22 (0.87)	Ø 22,2 (Ø 0.87)	G 1/2	32
BEF-EL-R12D15-FTMG	161 (6.34)	80,5 (3.17)	20 (0.79)	Ø 22,2 (Ø 0.87)	R 1/2	32
BEF-EL-N12D15-FTMG	161 (6.34)	80,5 (3.17)	24,1 (0.95)	Ø 22,2 (Ø 0.87)	1/2" NPT	32
BEF-EL-G34D20-FTMG	217 (8.54)	108,5 (4.27)	22 (0.87)	Ø 27,5 (Ø 1.08)	G 3/4	39
BEF-EL-R34D20-FTMG	217 (8.54)	108,5 (4.27)	20 (0.79)	Ø 27,5 (Ø 1.08)	R 3/4	39
BEF-EL-N34D20-FTMG	217 (8.54)	108,5 (4.27)	24,1 (0.95)	Ø 27,5 (Ø 1.08)	3/4" NPT	39
BEF-EL-G10D25-FTMG	273 (10.75)	136,5 (5.37)	25 (0.98)	Ø 34 (Ø 1.34)	G 1	48
BEF-EL-R10D25-FTMG	273 (10.75)	136,5 (5.37)	20 (0.79)	Ø 34 (Ø 1.34)	R 1	48
BEF-EL-N10D25-FTMG	273 (10.75)	136,5 (5.37)	24,1 (0.95)	Ø 34 (Ø 1.34)	1" NPT	48

SICK IN ÉÉN OOGOPSLAG

SICK is één van de toonaangevende fabrikanten van intelligente sensoren en sensoroplossingen voor industriële toepassingen. Ons unieke aanbod van producten en services is de perfecte basis voor een veilige en efficiënte besturing van processen, voor de bescherming van mensen tegen ongevallen en het voorkomen van milieuverontreiniging.

Wij hebben uitgebreide ervaring in diverse uiteenlopende domeinen en kennen grondig de branchespecifieke processen en eisen. Zo kunnen wij met intelligente sensoren precies de oplossingen leveren die onze klanten nodig hebben. In onze testcentra in Europa, Azië en Noord-Amerika worden systeemoplossingen voor onze klanten getest en geoptimaliseerd. Dat alles maakt van ons een betrouwbare leverancier en R&D-partner.

Onze uitgebreide services vervolledigen ons aanbod. Met onze SICK LifeTime Services ondersteunen we u tijdens de gehele levenscyclus van de machine en zorgen we voor veiligheid en productiviteit.

Dat is voor ons “Sensor Intelligence”.

WERELDWIJD BIJ U IN DE BUURT:

Contactpersonen en andere vestigingen → www.sick.com