



Y8A3AA2-C2AB000XXX

Passieve verdeelboxes

STEEKERS EN KABELS

SICK
Sensor Intelligence.



Bestelinformatie

Type	Artikelnr.
Y8A3AA2-C2AB000XXX	2115736

Meer apparaatuitvoeringen en accessoires → www.sick.com/Passieve_verdeelboxes



Gedetailleerde technische specificaties

Technische gegevens

Schakeloutput	PNP
Afscherming	Niet geïsoleerd
Aantal slots	10
Aansluittype slots	M8, 3-pins, A-gecodeerd, Contactdoos
Aansluittype stam	M12, 12-pins, A-gecodeerd, Stekker
Sleutelwijdte	
Stamaansluiting	13
Aanhaalmoment	
Slots	0,4 Nm
Stamaansluiting	0,6 Nm
Indicatie-LED	
Slots	1 x per slot
Stamaansluiting	1x per verdeler
Nominale spanning	≤ 24 V DC
Stroombelastbaarheid	1,5 A
Overspanningscategorie	III
Bedrijfstemperatuur	
Verdeelbox	-20 °C ... +55 °C
Isolatieklasse	IP65/ IP67
UL-file-nr.	E238799
Conformiteit	UL CE
Leveringsomvang	10 x etiketteringsplaatje


Certificaten

EU declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
cULus certificate	✓

Classificaties


ECLASS 5.0	27279201
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 6.0	27279201
ECLASS 6.2	27279201
ECLASS 7.0	27279201
ECLASS 8.0	27279201
ECLASS 8.1	27279201
ECLASS 9.0	27440108
ECLASS 10.0	27440108
ECLASS 11.0	27440108
ECLASS 12.0	27440108
ETIM 5.0	EC002585
ETIM 6.0	EC002585
ETIM 7.0	EC002585
ETIM 8.0	EC002585
UNSPSC 16.0901	31163032

Maattekening



Afmetingen in mm (inch)

Aansluitschema Cd-483



Aanbevolen accessoires

Meer apparaatuitvoeringen en accessoires → www.sick.com/Passieve_verdeelboxes

	Korte beschrijving	Type	Artikelnr.
apparatuurbescherming en apparatuuronderhoud			
	Beschrijving: Beschermkap voor niet gebruikte M8 koppelingsbehuizingen of poorten	DOS-08SK	5340762

	Korte beschrijving	Type	Artikelnr.
stekkers en kabels			
	Aansluittype kop A: Contactdoos, M12, 12-pins, recht, A-gecodeerd Aansluittype kop B: Open kabeluiteinde Signaaltype: Sensor-actuatorkabel Kabel: 5 m, 12-draads, PUR, halogeenvrij Beschrijving: Sensor-actuatorkabel, Niet geïsoleerd Toepassingsbereik: Gebruik met sleepkettingen, Olie-/smeermiddelbereik, Robot, Gebruik met sleepkettingen	YF2A1B-050UD1X-LEAX	2119019
	Aansluittype kop A: Contactdoos, M12, 12-pins, recht, A-gecodeerd Aansluittype kop B: Open kabeluiteinde Signaaltype: Sensor-actuatorkabel Kabel: 10 m, 12-draads, PUR, halogeenvrij Beschrijving: Sensor-actuatorkabel, Niet geïsoleerd Toepassingsbereik: Gebruik met sleepkettingen, Olie-/smeermiddelbereik, Robot, Gebruik met sleepkettingen	YF2A1B-100UD1X-LEAX	2119045
	Aansluittype kop A: Contactdoos, M12, 12-pins, haaks, A-gecodeerd Aansluittype kop B: Open kabeluiteinde Signaaltype: Sensor-actuatorkabel Kabel: 5 m, 12-draads, PUR, halogeenvrij Beschrijving: Sensor-actuatorkabel, Niet geïsoleerd Toepassingsbereik: Gebruik met sleepkettingen, Olie-/smeermiddelbereik, Robot, Gebruik met sleepkettingen	YG2A1B-050UD1X-LEAX	2119046
	Aansluittype kop A: Contactdoos, M12, 12-pins, haaks, A-gecodeerd Aansluittype kop B: Open kabeluiteinde Signaaltype: Sensor-actuatorkabel Kabel: 10 m, 12-draads, PUR, halogeenvrij Beschrijving: Sensor-actuatorkabel, Niet geïsoleerd Toepassingsbereik: Gebruik met sleepkettingen, Olie-/smeermiddelbereik, Robot, Gebruik met sleepkettingen	YG2A1B-100UD1X-LEAX	2119050
	Aansluittype kop A: Contactdoos, M8, 3-pins, recht, A-gecodeerd Aansluittype kop B: Stekker, M8, 3-pins, recht, A-gecodeerd Signaaltype: Sensor-actuatorkabel Kabel: 5 m, 3-draads, PUR, halogeenvrij Beschrijving: Sensor-actuatorkabel, Niet geïsoleerd Toepassingsbereik: Gebruik met sleepkettingen, Olie-/smeermiddelbereik, Robot, Gebruik met sleepkettingen	YF8U13-050UA1M8U13	2096308

SICK IN ÉÉN OOGOPSLAG

SICK is één van de toonaangevende fabrikanten van intelligente sensoren en sensoroplossingen voor industriële toepassingen. Ons unieke aanbod van producten en services is de perfecte basis voor een veilige en efficiënte besturing van processen, voor de bescherming van mensen tegen ongevallen en het voorkomen van milieuverontreiniging.

Wij hebben uitgebreide ervaring in diverse uiteenlopende domeinen en kennen grondig de branchespecifieke processen en eisen. Zo kunnen wij met intelligente sensoren precies de oplossingen leveren die onze klanten nodig hebben. In onze testcentra in Europa, Azië en Noord-Amerika worden systeemoplossingen voor onze klanten getest en geoptimaliseerd. Dat alles maakt van ons een betrouwbare leverancier en R&D-partner.

Onze uitgebreide services vervolledigen ons aanbod. Met onze SICK LifeTime Services ondersteunen we u tijdens de gehele levenscyclus van de machine en zorgen we voor veiligheid en productiviteit.

Dat is voor ons “Sensor Intelligence”.

WERELDWIJD BIJ U IN DE BUURT:

Contactpersonen en andere vestigingen → www.sick.com