


# REF-AC1000K

Reflectoren

REFLECTOREN EN OPTIEK

**SICK**  
Sensor Intelligence.



## Bestelinformatie

Type	Artikelnr.
REF-AC1000K	4121990

Meer apparaatuitvoeringen en accessoires → [www.sick.com/Reflectoren](http://www.sick.com/Reflectoren)

## Gedetailleerde technische specificaties

## Kenmerken

<b>Productsegment</b>	Reflectoren en optiek
<b>Product</b>	Reflectoren
<b>Productuitvoering</b>	Reflectorfolies
<b>Beschrijving</b>	Geschikt voor lasersensoren, zelfplakkend, uitsnijden, afstel instructie opvolgen
<b>Speciale toepassingen</b>	Geschikt voor laserfotocellen, detectie van transparante objecten met LED-fotocellen
<b>Bevestigingswijze</b>	Zelfplakkend
<b>Bedrijfsomgevingstemperatuur</b>	-20 °C ... +60 °C
<b>Afmetingen (b x h x l)</b>	Max. 22.5 cm x 22.5 cm <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Klantspecifiek.

## Classificaties


<b>ECLASS 5.0</b>	27279203
<b>ECLASS 5.1.4</b>	27279203
<b>ECLASS 6.0</b>	27279203
<b>ECLASS 6.2</b>	27279203
<b>ECLASS 7.0</b>	27279203
<b>ECLASS 8.0</b>	27279203
<b>ECLASS 8.1</b>	27279203
<b>ECLASS 9.0</b>	27273601
<b>ECLASS 10.0</b>	27273601
<b>ECLASS 11.0</b>	27273601
<b>ECLASS 12.0</b>	27273601
<b>ETIM 5.0</b>	EC002467
<b>ETIM 6.0</b>	EC002467
<b>ETIM 7.0</b>	EC002467
<b>ETIM 8.0</b>	EC002467
<b>UNSPSC 16.0901</b>	39111827

## Montageaanwijzingen

When using the REF-AC1000 or REF-AC1000xx reflective tape and the P41F reflector, attention must be paid to the operating range with respect to the angle of rotation. To guarantee reliable operation, the sensor and the reflector must only be used in the following angle of rotation ranges (rotation about the light beam axis), assuming the orientation between sensor and reflector shown in the diagram.

340°	—	20°
70°	—	110°
160°	—	200°
250°	—	290°

If the sensor is operated in another angle of rotation range when compared to the reflective tape, the reflection performance will be reduced to virtually zero.



## SICK IN ÉÉN OOGOPSLAG

SICK is één van de toonaangevende fabrikanten van intelligente sensoren en sensoroplossingen voor industriële toepassingen. Ons unieke aanbod van producten en services is de perfecte basis voor een veilige en efficiënte besturing van processen, voor de bescherming van mensen tegen ongevallen en het voorkomen van milieuverontreiniging.

Wij hebben uitgebreide ervaring in diverse uiteenlopende domeinen en kennen grondig de branchespecifieke processen en eisen. Zo kunnen wij met intelligente sensoren precies de oplossingen leveren die onze klanten nodig hebben. In onze testcentra in Europa, Azië en Noord-Amerika worden systeemoplossingen voor onze klanten getest en geoptimaliseerd. Dat alles maakt van ons een betrouwbare leverancier en R&D-partner.

Onze uitgebreide services vervolledigen ons aanbod. Met onze SICK LifeTime Services ondersteunen we u tijdens de gehele levenscyclus van de machine en zorgen we voor veiligheid en productiviteit.

**Dat is voor ons “Sensor Intelligence”.**

## WERELDWIJD BIJ U IN DE BUURT:

Contactpersonen en andere vestigingen → [www.sick.com](http://www.sick.com)