




KUP-0608-S

Askoppelingen

GOLFADAPTIE

SICK
Sensor Intelligence.



Bestelinformatie

Type	Artikelnr.
KUP-0608-S	5314179

Meer apparaatuitvoeringen en accessoires → www.sick.com/Askoppelingen

Gedetailleerde technische specificaties


Kenmerken

Productsegment	Golfadaptie
Product	Askoppelingen
Asdiameter D1	6 mm
Asdiameter D2	8 mm
Lengte	24 mm
Maximale snelheid	10.000 min ⁻¹
	80 Ncm
Beschrijving	Brugkoppeling, asdiameter 6mm / 8mm, maximale asverschuiving radiaal ± 0,3 mm, axiaal ± 0,2 mm, hoek ± 3°, max. toerental 10.000 tpm, draaiveerstijfheid 38 Nm/wiel, materiaal: glasvezelversterkte polyamide, naven van aluminium

Classificaties

ECLASS 5.0	23031090
ECLASS 5.1.4	23031090
ECLASS 6.0	23031090
ECLASS 6.2	23031090
ECLASS 7.0	23031090
ECLASS 8.0	23031090
ECLASS 8.1	23031090
ECLASS 9.0	23031090
ECLASS 10.0	23031090
ECLASS 11.0	23031090
ECLASS 12.0	23031090
UNSPSC 16.0901	31163014

Maattekening



Afmetingen in mm (inch)

SICK IN ÉÉN OOGOPSLAG

SICK is één van de toonaangevende fabrikanten van intelligente sensoren en sensoroplossingen voor industriële toepassingen. Ons unieke aanbod van producten en services is de perfecte basis voor een veilige en efficiënte besturing van processen, voor de bescherming van mensen tegen ongevallen en het voorkomen van milieuverontreiniging.

Wij hebben uitgebreide ervaring in diverse uiteenlopende domeinen en kennen grondig de branchespecifieke processen en eisen. Zo kunnen wij met intelligente sensoren precies de oplossingen leveren die onze klanten nodig hebben. In onze testcentra in Europa, Azië en Noord-Amerika worden systeemoplossingen voor onze klanten getest en geoptimaliseerd. Dat alles maakt van ons een betrouwbare leverancier en R&D-partner.

Onze uitgebreide services vervolledigen ons aanbod. Met onze SICK LifeTime Services ondersteunen we u tijdens de gehele levenscyclus van de machine en zorgen we voor veiligheid en productiviteit.

Dat is voor ons “Sensor Intelligence”.

WERELDWIJD BIJ U IN DE BUURT:

Contactpersonen en andere vestigingen → www.sick.com