



Barcodeband

Positioneringscodes

CODES

SICK
Sensor Intelligence.



Bestelinformatie

Type	Artikelnr.
Barcodeband	5324086

Meer apparaatuitvoeringen en accessoires → www.sick.com/Positioneringscodes

Gedetailleerde technische specificaties

Kenmerken

Productsegment	Codes
Product	Positioneringscodes
Beschrijving	30 mm, hoogte: 30 mm, meetbereik: 340 m ... 360 m
Geschikt voor	OLM100/OLM200-1x0x
Type	Standaard barcodetape

Mechanica

Hoogte	30 mm
Meetbereik	340 m ... 360 m
Rastermaat	30 mm
Mechanische eigenschappen	Vochtbestendig Beperkte chemische weerstand Krasbestendig UV-bestendig Veegvast
Lijm	Gemodificeerde acrylaten
Hechtsterkte	Aluminium: > 18 N / 25 mm Staal: > 21 N / 25 mm Polypropyleen: > 14 N / 25 mm Polyethyleen: > 10 N / 25 mm
Chemische bestendigheid	5% natriumhydroxide (2 h / 60 °C) 3% salpeterzuur (24 h / 21 °C) Water (10 d / 21 °C) Heptaan (24 h / 21 °C) Remvloeistof (24 h / 21 °C) Ethanol (2 min./wissen) 3% azijnzuur (72 h / 21 °C) 3% natriumnitraat (24 h / 21 °C)

Omgevingsgegevens

Bedrijfsomgevingstemperatuur	-40 °C ... +150 °C
Verwerkingstemperatuur	≥ 4 °C
Weerstandsvermogen	Droog Salzsprühnebel (150 h / 5%) UV-licht

Aard van de ondergrond	Schoon Droog Vetvrij Glad
------------------------	------------------------------------

Classificaties

ECLASS 5.0	24280801
ECLASS 5.1.4	24280801
ECLASS 6.0	24280801
ECLASS 6.2	24280801
ECLASS 7.0	24280801
ECLASS 8.0	24280801
ECLASS 8.1	24280801
ECLASS 9.0	24280801
ECLASS 10.0	24281501
ECLASS 11.0	24281501
ECLASS 12.0	24281501
ETIM 5.0	EC000608
ETIM 6.0	EC000608
ETIM 7.0	EC000608
ETIM 8.0	EC000608
UNSPSC 16.0901	41122702

SICK IN ÉÉN OOGOPSLAG

SICK is één van de toonaangevende fabrikanten van intelligente sensoren en sensoroplossingen voor industriële toepassingen. Ons unieke aanbod van producten en services is de perfecte basis voor een veilige en efficiënte besturing van processen, voor de bescherming van mensen tegen ongevallen en het voorkomen van milieuverontreiniging.

Wij hebben uitgebreide ervaring in diverse uiteenlopende domeinen en kennen grondig de branchespecifieke processen en eisen. Zo kunnen wij met intelligente sensoren precies de oplossingen leveren die onze klanten nodig hebben. In onze testcentra in Europa, Azië en Noord-Amerika worden systeemoplossingen voor onze klanten getest en geoptimaliseerd. Dat alles maakt van ons een betrouwbare leverancier en R&D-partner.

Onze uitgebreide services vervolledigen ons aanbod. Met onze SICK LifeTime Services ondersteunen we u tijdens de gehele levenscyclus van de machine en zorgen we voor veiligheid en productiviteit.

Dat is voor ons “Sensor Intelligence”.

WERELDWIJD BIJ U IN DE BUURT:

Contactpersonen en andere vestigingen → www.sick.com