



SBL-08D12-SE

Passieve verdeelboxes

STEEKERS EN KABELS

SICK
Sensor Intelligence.



Afbeelding kan afwijken



Bestelinformatie

Type	Artikelnr.
SBL-08D12-SE	6028399

Meer apparaatuitvoeringen en accessoires → www.sick.com/Passieve_verdeelboxes

Gedetailleerde technische specificaties

Technische gegevens

Schakeloutput	PNP
Aantal slots	8
Aansluittype slots	M12, 5-pins, A-gecodeerd, Contactdoos
Aansluittype stam	M23, 19-pins, A-gecodeerd, Stekker
Sleutelwijdte	
Stamaansluiting	36
Speciale uitvoering	Stekker M23
Nominale spanning	≤ 30 V
Stroombelastbaarheid	≤ 11 A
Overspanningscategorie	III
Isolatieklasse	IP67 ¹⁾

¹⁾ Alleen in geschroefde toestand met bijpassend contrastuk.

Certificaten


EU declaration of conformity	✓
China RoHS	✓

Classificaties

ECLASS 5.0	27279201
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 6.0	27279201
ECLASS 6.2	27279201
ECLASS 7.0	27279201
ECLASS 8.0	27279201
ECLASS 8.1	27279201
ECLASS 9.0	27440108
ECLASS 10.0	27440108
ECLASS 11.0	27440108
ECLASS 12.0	27440108

ETIM 5.0	EC002585
ETIM 6.0	EC002585
ETIM 7.0	EC002585
ETIM 8.0	EC002585
UNSPSC 16.0901	31163032

Maattekening



Afmetingen in mm (inch)

Aanbevolen accessoires

Meer apparaatuitvoeringen en accessoires → www.sick.com/Passieve_verdeelboxes

	Korte beschrijving	Type	Artikelnr.
stekkers en kabels			
	Aansluittype kop A: Contactdoos, M23, 19-pins, haaks Aansluittype kop B: Open kabeluiteinde Signaaltype: Sensor-actuatorkabel Kabel: 5 m, 19-draads, PUR, halogeenvrij Beschrijving: Sensor-actuatorkabel, Niet geïsoleerd Toepassingsbereik: Olie-/smeermiddelbereik, Gebruik met sleepkettingen	DOL-2319-W05MC	6028403

SICK IN ÉÉN OOGOPSLAG

SICK is één van de toonaangevende fabrikanten van intelligente sensoren en sensoroplossingen voor industriële toepassingen. Ons unieke aanbod van producten en services is de perfecte basis voor een veilige en efficiënte besturing van processen, voor de bescherming van mensen tegen ongevallen en het voorkomen van milieuverontreiniging.

Wij hebben uitgebreide ervaring in diverse uiteenlopende domeinen en kennen grondig de branchespecifieke processen en eisen. Zo kunnen wij met intelligente sensoren precies de oplossingen leveren die onze klanten nodig hebben. In onze testcentra in Europa, Azië en Noord-Amerika worden systeemoplossingen voor onze klanten getest en geoptimaliseerd. Dat alles maakt van ons een betrouwbare leverancier en R&D-partner.

Onze uitgebreide services vervolledigen ons aanbod. Met onze SICK LifeTime Services ondersteunen we u tijdens de gehele levenscyclus van de machine en zorgen we voor veiligheid en productiviteit.

Dat is voor ons “Sensor Intelligence”.

WERELDWIJD BIJ U IN DE BUURT:

Contactpersonen en andere vestigingen → www.sick.com