



WI130T-N720

W130

REFLEXTASTERS EN SENSOREN

SICK
Sensor Intelligence.



Bestelinformatie

Type	Artikelnr.
WI130T-N720	6032854

Meer apparaatuitvoeringen en accessoires → www.sick.com/W130

Afbeelding kan afwijken



Gedetailleerde technische specificaties

Kenmerken

Afmetingen (B x H x D)	10,5 mm x 33,8 mm x 81,4 mm
Behuizingsvorm (lichtuittrede)	Blokvormig
Instelling	Enkelvoudige teach-in-toets Kabel

Mechanisch/Elektrisch

Voedingsspanning	12 V DC ... 24 V DC
Stroomopname	50 mA
Schakeloutput	NPN Analoog
Type schakeling	Helder-/donkerschakelend
Schakeltype selecteerbaar	Programmeerbaar
Uitgangsstroom I_{max}	≤ 100 mA
Responstijd	60 µs 500 µs 5 ms
Tijdvertraging	In- en uitschakelvertraging, 0 ... 9 s
Aansluittype	Kabel, 7-draads, 2 m
Draadsectie	PVC/PBT
Beveiligingsschakelingen	A ¹⁾ D ²⁾
Beschermingsklasse	III

¹⁾ A = U_V-aansluitingen ompoolbeveiligd.

²⁾ D = outputs overstroom- en kortsluitvast.

³⁾ Bij meer dan 3 apparaten in blokmontage max. 50 °C.

Gewicht	80 g
Materiaal behuizing	Kunststof, PPE/PC
Isolatieklasse	IP50
Leveringsomvang	Montagehouder
Omgevingstemperatuur bedrijf	-25 °C ... +55 °C ³⁾
Omgevingstemperatuur magazijn	-40 °C ... +70 °C

1) A = U_V-aansluitingen ompoolbeveiligd.

2) D = outputs overstroom- en kortsluitvast.

3) Bij meer dan 3 apparaten in blokmontage max. 50 °C.


Certificaten

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
Moroccan declaration of conformity	✓
China-RoHS	✓
cRUus-certificaat	✓


Classificaties

ECLASS 5.0	27270905
ECLASS 5.1.4	27270905
ECLASS 6.0	27270905
ECLASS 6.2	27270905
ECLASS 7.0	27270905
ECLASS 8.0	27270905
ECLASS 8.1	27270905
ECLASS 9.0	27270905
ECLASS 10.0	27270905
ECLASS 11.0	27270905
ECLASS 12.0	27270905
ETIM 5.0	EC002651
ETIM 6.0	EC002651
ETIM 7.0	EC002651
ETIM 8.0	EC002651
UNSPSC 16.0901	39121528


Aansluittype



Aansluitschema Cd-175




Instelmogelijkheden



- ⑤ Indicatie-LED: output 1
- ⑥ Indicatie-LED: laser actief
- ⑦ Indicatie-LED: output 2
- ⑧ Display: meetwaarde
- ⑨ Display: schakelpunt
- ⑩ Indicatie: SET actief
- ⑪ Indicatie-LED: output1 resp. 2 geactiveerd
- ⑫ Functietoets

Maattekening



Afmetingen in mm (inch)

- ① Beschermkap ca. 180° opklapbaar
- ② Bevestigingshoek, bij levering inbegrepen
- ③ Aansluiting
- ④ Aansluiting voor sensorkoppen

SICK IN ÉÉN OOGOPSLAG

SICK is één van de toonaangevende fabrikanten van intelligente sensoren en sensoroplossingen voor industriële toepassingen. Ons unieke aanbod van producten en services is de perfecte basis voor een veilige en efficiënte besturing van processen, voor de bescherming van mensen tegen ongevallen en het voorkomen van milieuverontreiniging.

Wij hebben uitgebreide ervaring in diverse uiteenlopende domeinen en kennen grondig de branchespecifieke processen en eisen. Zo kunnen wij met intelligente sensoren precies de oplossingen leveren die onze klanten nodig hebben. In onze testcentra in Europa, Azië en Noord-Amerika worden systeemoplossingen voor onze klanten getest en geoptimaliseerd. Dat alles maakt van ons een betrouwbare leverancier en R&D-partner.

Onze uitgebreide services vervolledigen ons aanbod. Met onze SICK LifeTime Services ondersteunen we u tijdens de gehele levenscyclus van de machine en zorgen we voor veiligheid en productiviteit.

Dat is voor ons “Sensor Intelligence”.

WERELDWIJD BIJ U IN DE BUURT:

Contactpersonen en andere vestigingen → www.sick.com