



YMUSD4-100VG6FUSE4

Overige stekkers en kabels

STEKKERS EN KABELS

SICK
Sensor Intelligence.



Bestelinformatie

Type	Artikelnr.
YMUSD4-100VG6FUSE4	6069292

Meer apparaatuitvoeringen en accessoires → www.sick.com/Overige_stekkers_en_kabels

Gedetailleerde technische specificaties

Technische gegevens


Aansluittype kop A	Stekker, USB-A, 4-pins, recht
Aansluittype kop B	Contactdoos, USB-A, 4-pins, recht
Kleur, stekker	Zilver
Kabel	10 m, 4-draads, PVC
Materiaal, mantel	PVC
Kleur, mantel	Zwart
Kabeldiameter	5 mm
Kabeldoorsnede	2 x 0.09 mm ² + 1 x 0.14 mm ² + 1 x 0.25 mm ²
Afscherming	Geïsoleerd
Nominale spanning, losse kabel	30 V AC
Testspanning, losse kabel	30 V AC
Nominale spanning	30 V AC
	30 V DC
Nominale stootspanning	0,8 kV
Stroombelastbaarheid	1,5 A
Signaaltype	USB
Datatransmissiesnelheid	≤ 160 Mbit/s
Opmerking	Wordt gebruikt voor de verlenging van de USB-interface met 10 m. Door insteken van nog een 10 m lange verlengkabel kan de kabel tot 20 m worden verlengd.
Isolatieklasse	IP67
Bedrijfstemperatuur	
	In bewogen toestand -15 °C ... +80 °C
	Bij starre bedrading -40 °C ... +85 °C
	Kop -25 °C ... +80 °C
Isolatieweerstand	≥ 100 MΩ

Classificaties

ECLASS 5.0	19030312
ECLASS 5.1.4	19030312
ECLASS 6.0	27060304
ECLASS 6.2	27060304
ECLASS 7.0	27060304

ECLASS 8.0	27060304
ECLASS 8.1	27060304
ECLASS 9.0	27060304
ECLASS 10.0	27060304
ECLASS 11.0	27060304
ECLASS 12.0	27060304
ETIM 5.0	EC000830
ETIM 6.0	EC000830
ETIM 7.0	EC003249
ETIM 8.0	EC003249
UNSPSC 16.0901	26121604

Maattekening



SICK IN ÉÉN OOGOPSLAG

SICK is één van de toonaangevende fabrikanten van intelligente sensoren en sensoroplossingen voor industriële toepassingen. Ons unieke aanbod van producten en services is de perfecte basis voor een veilige en efficiënte besturing van processen, voor de bescherming van mensen tegen ongevallen en het voorkomen van milieuverontreiniging.

Wij hebben uitgebreide ervaring in diverse uiteenlopende domeinen en kennen grondig de branchespecifieke processen en eisen. Zo kunnen wij met intelligente sensoren precies de oplossingen leveren die onze klanten nodig hebben. In onze testcentra in Europa, Azië en Noord-Amerika worden systeemoplossingen voor onze klanten getest en geoptimaliseerd. Dat alles maakt van ons een betrouwbare leverancier en R&D-partner.

Onze uitgebreide services vervolledigen ons aanbod. Met onze SICK LifeTime Services ondersteunen we u tijdens de gehele levenscyclus van de machine en zorgen we voor veiligheid en productiviteit.

Dat is voor ons “Sensor Intelligence”.

WERELDWIJD BIJ U IN DE BUURT:

Contactpersonen en andere vestigingen → www.sick.com