



SLT060-OB010J700

Optische signaalgever

SIGNAALGEVER

SICK
Sensor Intelligence.



Bestelinformatie

Type	Artikelnr.
SLT060-0B010J700	6075938

Meer apparaatuitvoeringen en accessoires → www.sick.com/Optische_signaalgever



Gedetailleerde technische specificaties

Kenmerken

Productsegment	Signaalgever
Product	Optische signaalgever
Productuitvoering	SLT060
Overige functies	IO-Link-signaallamp Parametrering met IO-Link Eenvoudige configuratie direct via de SOPAS ET-gebruikersinterface , de engineeringtool van SICK
Beschrijving	IO-Link-signaallamp
Optische indicatoren	1 LED groen voor de IO-Link communicatie
Dimfunctie	Ja
Isolatieklasse	IP65
Opgenomen vermogen	≤ 5 W
Voedingsspanning	18 V DC ... 30 V DC
Bedrijfstemperatuur	-25 °C ... +50 °C
Opslagtemperatuur	-30 °C ... +60 °C
Gewicht	590 g

Certificaten


EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
cULus certificate	✓

Classificaties

ECLASS 5.0	27371220
ECLASS 5.1.4	27371220

ECLASS 6.0	27371220
ECLASS 6.2	27371220
ECLASS 7.0	27371220
ECLASS 8.0	27371220
ECLASS 8.1	27371220
ECLASS 9.0	27371220
ECLASS 10.0	27371220
ECLASS 11.0	27371220
ECLASS 12.0	27371220
ETIM 5.0	EC000232
ETIM 6.0	EC000232
ETIM 7.0	EC000232
ETIM 8.0	EC000232
UNSPSC 16.0901	39121107

Maattekening



Afmetingen in mm (inch)

- ① Afdekking
- ② LED-segmentweergave
- ③ Status-LED IO-Link
- ④ Bevestigingsmoer (1 x); sleutelwijdte 46, polycarbonaat (pc)
- ⑤ Zoemer SLB060-OB010K700 (optionele accessoire)
- ⑥ Aansluiting IO-Link, stekker, M12, 5-pins
- ⑦ Schroefdraad ½"

SICK IN ÉÉN OOGOPSLAG

SICK is één van de toonaangevende fabrikanten van intelligente sensoren en sensoroplossingen voor industriële toepassingen. Ons unieke aanbod van producten en services is de perfecte basis voor een veilige en efficiënte besturing van processen, voor de bescherming van mensen tegen ongevallen en het voorkomen van milieuverontreiniging.

Wij hebben uitgebreide ervaring in diverse uiteenlopende domeinen en kennen grondig de branchespecifieke processen en eisen. Zo kunnen wij met intelligente sensoren precies de oplossingen leveren die onze klanten nodig hebben. In onze testcentra in Europa, Azië en Noord-Amerika worden systeemoplossingen voor onze klanten getest en geoptimaliseerd. Dat alles maakt van ons een betrouwbare leverancier en R&D-partner.

Onze uitgebreide services vervolledigen ons aanbod. Met onze SICK LifeTime Services ondersteunen we u tijdens de gehele levenscyclus van de machine en zorgen we voor veiligheid en productiviteit.

Dat is voor ons “Sensor Intelligence”.

WERELDWIJD BIJ U IN DE BUURT:

Contactpersonen en andere vestigingen → www.sick.com