



C110A

Reflektorer

REFLEKTORER OCH OPTIK

SICK
Sensor Intelligence.



beställningsinformation

typ	artikel nr
C110A	5304549

Ytterligare enhetsutföranden och tillbehör → www.sick.com/Reflektorer

tekniska data i detalj

Kännetecken

Produktsegment	Reflektorer och optik
Produkt	Reflektorer
Produktversion	Standardreflektorer
Beskrivning	Rund, påskruvbar
Infästningstyp	Skruvbar
Material	PMMA/ABS
Omgivningstemperatur under drift	-30 °C ... +65 °C ¹⁾
Diameter	84 mm

¹⁾ Montera och skruva fast anpassade reflektorer utan spänning i förväg i frysområdet.

Klassificeringar


ECLASS 5.0	27279203
ECLASS 5.1.4	27279203
ECLASS 6.0	27279203
ECLASS 6.2	27279203
ECLASS 7.0	27279203
ECLASS 8.0	27279203
ECLASS 8.1	27279203
ECLASS 9.0	27273601
ECLASS 10.0	27273601
ECLASS 11.0	27273601
ECLASS 12.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
UNSPSC 16.0901	39111827

Certifikat

RoHS manufacturer declaration



Måttritning



Mått i mm

SICK I ÖVERSIKT

SICK är en av de ledande tillverkarna av intelligenta sensorer och sensorlösningar för industriella användningar. Ett unikt program med produkter och tjänster skapar den perfekta basen för säker och effektiv styrning av processer, till skydd för människor mot olyckor och för att undvika att skada miljön.

Vi har omfattande erfarenhet inom många branscher och känner till dina processer och krav. Därmed kan vi leverera intelligenta sensorer, perfekt anpassade till kundens behov. Kundanpassade systemlösningar testas och optimeras vid applikationscentren i Europa, Asien och Nordamerika. Detta gör oss till en pålitlig leverantör och utvecklingspartner.

Omfattande tjänster avrundar vår program: SICK LifeTime Services stöder dig under maskinens kompletta livstid och ger både säkerhet och produktivitet.

Det betyder "Sensor Intelligence."

GLOBALT NÄRA DIG:

Kontaktpersoner och flera orter → www.sick.com