


## IQE

方形電感式感測器，適合於在工業環境經濟使用

**SICK**  
Sensor Intelligence.



## 技術資料一覽

結構型式	方形
尺寸	17 mm x 17 mm x 29.5 mm
檢測範圍Sn	5 mm / 7 mm (依型號而定)
外殼材質	塑膠
IP等級	IP67
結構型式	方形
尺寸	17 mm x 17 mm x 29.5 mm
檢測範圍Sn	5 mm / 7 mm (依型號而定)
電氣規格	DC 3導線
外殼材質	塑膠
IP等級	IP67

## 產品說明

感測器IQE是所有類型自動化任務的經濟標準。它提供精巧的結構連同精確的檢測、高可靠性與不錯的性價比。因此，IQE產品系列的感測器最適合用於大範圍的價格敏感型自動化任務。

## 產品總覽

- 結構：17 mm x 17 mm x 29.5 mm
- 檢測範圍：高達5 mm
- 電氣規格：DC 3導線
- IP等級：IP 67
- 溫度範圍：-25 °C ~ +75 °C
- 塑膠外殼

## 客戶效益

- 透過通用的安裝面，可在已有機器和設備內進行輕鬆整合和更換
- 幾乎不存在機器停機時間
- 極易見的LED顯示確保簡便的調整與檢測
- 精確的檢測和高速計數確保快速的處理流程

## 使用範圍

- 消費品工業
- 橡膠壓塊機
- 塑膠注塑機
- 包裝與安裝流水線
- 印刷機
- 針織機

## 訂購資訊

其他設備結構與配件 → [www.sick.com/IQE](http://www.sick.com/IQE)

- 子產品系列: IQE17
- 檢測範圍Sn: 5 mm
- 方形 (寬 x 高 x 深) : 17 mm x 17 mm x 29.5 mm
- 金屬材質上的安裝: 非齊平式
- 電氣規格: DC 3導線

開關輸出	開關功能	連接類型	型號	貨號
NPN	常閉	電纜線, 3蕊, 2 m	IQE17-05NNOKW2S	1072415
		電纜線, 3蕊, 3 m	IQE17-05NNOKW3S	1084126
	常開	電纜線, 3蕊, 2 m	IQE17-05NNSKW2S	1072414
		電纜線, 3蕊, 2 m	IQE17-05NPOKW2S	1072413
PNP	常閉	電纜線, 3蕊, 2 m	IQE17-05NPOKW2S	1072413
	常開	電纜線, 3蕊, 2 m	IQE17-05NPSKW2S	1069411

- 子產品系列: IQE17
- 檢測範圍Sn: 7 mm
- 開關輸出: NPN
- 方形 (寬 x 高 x 深) : 17 mm x 17 mm x 29.5 mm

開關功能	金屬材質上的安裝	連接類型	電氣規格	型號	貨號
常開	非齊平式	電纜線, 3蕊, 2 m	DC 3導線	IQE17-07NNSKW2S	1082913

## SICK概述

SICK是為工業應用提供智慧型感測器與感測器解決方案的領導製造商之一。獨特的產品與服務範圍，為安全高效控制流程、防止人員事故與避免環境損害，奠定了完美基礎。

我們在不同產業擁有豐富經驗，並了解他們的流程與需求。因此，我們能夠利用智慧型感測器準確滿足客戶的需要。位於歐洲、亞洲與北美洲的應用中心，對客戶的客製化系統解決方案進行測試與優化。這一切有助於我們成為可靠的供應商與研發夥伴。

廣泛的服務使我們的產品更完善：SICK全方位服務在機器的整個生命週期內提供支援，並確保安全性與生產率。

這即是我們的「智慧型感測器」。

## 全球分佈：

各分公司地點與聯絡人 - [www.sick.com](http://www.sick.com)