SICK.COM



DATOVÝ LIST

YF8U14-050VA3XLEAX

Kabely senzoru a aktuátoru
Konektory a kabely

SICK Sensor Intelligence



KONEKTORY A KABELY

YF8U14-050VA3XLEAX

OBJEDNACÍ INFORMACE

Typ	Výrobek č.
YF8U14-050VA3XLEAX	2095889

Další provedení přístroje a příslušenství na adrese www.sick.com/Kabely_senzoru_a_aktuátoru

TECHNICKÁ DATA V DETAILU

TECHNICKÉ ÚDAJE


Typ konektoru A	Zásuvka, M8, 4-pinový, přímý, Kódování A
Druh připojení kódování B	Volný konec kabelu
Zajištění konektorů	Šroubovité připojení
Material, konektorový spoj	TPU
Barva, konektory	Černá
Materiál, rýhovaná matice	Zinkový tlakový odlitek, poniklovaný
Materiál, těsnění	FKM
Max. utahovací moment	0,4 Nm
Velikost klíče	9
Kabel	5 m, 4-žilový, PVC
Materiál, plášť	PVC
Barva, plášť	Šedá
Průměr vedení	4,8 mm
Průřez vodiče	0,25 mm²
Stínění	Nestíněno
Poloměr ohybu	
V pohyblivém stavu	> 10 x průměr kabelu
Při pevném uložení	> 5× průměr kabelu
Jmenovité napětí, potrubí	300 V AC
Zkušební napětí, potrubí	2.000 V AC
Dimezované napětí	50 V AC 60 V DC
Nominální rázové napětí	1,5 kV
Proudová zatižitelnost	≤ 4 A
Druh signálu	Kabel senzoru/aktuátoru
Oblast použití	Nezatížené zóny Oblast chemikálií
UL-File č.	E335179

Krytí	IP65 / IP66K / IP67
T provozní	
V pohyblivém stavu	–5 °C ... +80 °C
Při pevném uložení	–30 °C ... +80 °C
Hlava	–25 °C ... +85 °C
Stupeň znečištění	3
Izolační odpor	100 MΩ
Kategorie přepětí	III
Vnitřní odpor	30 mΩ
Tepelná odolnost, potrubí	Nehořlavé dle UL 1581 VW1 / CSA FT1

CERTIFIKÁTY

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
China Compulsory Product Certification (CCC) exempt	✓
cULus certificate	✓

VÝKRES



Rozměry v mm

Další informace, vhodné příslušenství, příklady použití a soubory ke stažení, jako jsou rozměrové modely CAD, provozní návody a software, naleznete na adrese www.sick.com/2095889

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

PŘEHLED SPOLEČNOSTI SICK

Společnost SICK je přední technologickou firmou poskytující inteligentní senzorová a integrovaná řešení pro průmyslovou automatizaci. Naše technologie nastavují globální standardy – vaše průmyslové procesy díky nim budou jak v logistice, tak ve výrobě účinnější, bezpečnější a udržitelnější.

Společnost SICK propojuje inteligentní senzoriku s porozuměním odvětví a certifikovaným poradenstvím. Poskytujeme ideální základ pro škálovatelná automatizační řešení na míru a vytváříme přidanou hodnotu napříč celým hodnotovým řetězcem. Naše úzké partnerství se zákazníky je víc než jen slib: společně udržitelně zvyšujeme produktivitu a kvalitu, chráníme zdraví a bezpečnost a zajišťujeme budoucnost. Vše s empatií a na bázi důvěry.

S vášní a průkopnickým duchem vyvíjí společnost SICK od roku 1946 inovativní technologie. Díky globální síti přibližně ve 40 zemích působí společnost SICK po celém světě a nachází se vždy ve vaší blízkosti. Hlavní sídlo firmy je ve Waldkirchu nedaleko Freiburgu v Německu. Naší zákazníci profitují z našeho porozumění lokálním i globálním požadavkům, které převádíme v individuálně přizpůsobená řešení.

SICK
Sensor Intelligence