

# SICK

## YFFZ22-100VC1FFZ22

Прочие разъемы и кабели

**РАЗЪЕМЫ И КАБЕЛИ**

**SICK**  
Sensor Intelligence.



## информация для заказа

тип	артикул
YFFZ22-100VC1FFZ22	2144415

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары → [www.sick.com/Прочие\\_разъемы\\_и\\_кабели](http://www.sick.com/Прочие_разъемы_и_кабели)



## подробные технические данные

## Технические характеристики

<b>Вид разъема, конец А</b>	Разъём "мама", FAKRA, 2-контактный, прямой, Z-кодир.
<b>Вид разъема, конец В</b>	Разъём "мама", FAKRA, 2-контактный, прямой, Z-кодир.
<b>Блокировка штекерного соединителя</b>	Зашелкивающийся фиксатор
<b>Цвет штекерного соединителя</b>	Синий
<b>Кабель</b>	10 m, 50 Ohm коаксиальный, PVC
<b>Материал оболочки</b>	PVC
<b>Цвет оболочки</b>	Черный
<b>Диаметр провода</b>	3,3 mm
<b>Экранирование</b>	С экраном
<b>Радиус изгиба</b>	
В подвижном состоянии	> 15 диаметров провода
При неподвижной прокладке	> 5 диаметров провода при неподвижной прокладке
<b>Номинальное напряжение</b>	60 V DC
<b>Расчетное импульсное напряжение</b>	60 V AC
<b>Допустимая нагрузка по току</b>	1 A
<b>Тип сигнала</b>	Кабель датчик/пускатель
<b>Свойства передачи</b>	GMSL2
<b>Скорость передачи данных</b>	≤ 6 Gbit/s
<b>Тип защиты</b>	IP20
<b>Рабочая температура</b>	
При неподвижной прокладке	-40 °C ... +105 °C
<b>Степень загрязнения</b>	2
<b>Сопротивление изоляции</b>	> 100 MΩ
<b>Категория перенапряжения</b>	I
<b>Проходное сопротивление</b>	< 500 mΩ

## Сертификаты

<b>EU declaration of conformity</b>	✓
<b>UK declaration of conformity</b>	✓
<b>China RoHS</b>	✓

## ОБЗОР КОМПАНИИ SICK

Компания SICK – ведущий производитель интеллектуальных датчиков и комплексных решений для промышленного применения. Уникальный спектр продукции и услуг формирует идеальную основу для надежного и эффективного управления процессами, защиты людей от несчастных случаев и предотвращения нанесения вреда окружающей среде.

Мы обладаем солидным опытом в самых разных отраслях и знаем все о ваших технологических процессах и требованиях. Поэтому, благодаря интеллектуальным датчикам, мы в состоянии предоставить именно то, что нужно нашим клиентам. В центрах прикладного применения в Европе, Азии и Северной Америке системные решения тестируются и оптимизируются под нужды заказчика. Все это делает нас надежным поставщиком и партнером по разработке.

Всеобъемлющий перечень услуг придает завершенность нашему ассортименту: SICK LifeTime Services оказывает поддержку на протяжении всего жизненного цикла оборудования и гарантирует безопасность и производительность.

**Вот что для нас значит термин «Sensor Intelligence».**

## РЯДОМ С ВАМИ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА:

Контактные лица и представительства → [www.sick.com](http://www.sick.com)