



## YG2A88-050XXXM2A88

Кабели датчика/пускателя

РАЗЪЕМЫ И КАБЕЛИ

**SICK**  
Sensor Intelligence.



### информация для заказа

тип	артикул
YG2A88-050XXXM2A88	6049328

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары → [www.sick.com/Кабели\\_датчика\\_пускателя](http://www.sick.com/Кабели_датчика_пускателя)



### подробные технические данные

#### Технические характеристики

<b>Вид разъема, конец А</b>	Разъём "мама", M12, 8-контактный, Угловые отражатели, А-кодир.
<b>Вид разъема, конец В</b>	Разъем, M12, 8-контактный, А-кодир.
<b>Кабель</b>	5 м, 8 жил, Полиуретан
<b>Материал оболочки</b>	Полиуретан
<b>Цвет оболочки</b>	Серый
<b>Сечение провода</b>	0,25 mm <sup>2</sup>
<b>Радиус изгиба</b>	
В подвижном состоянии	57 mm
При неподвижной прокладке	57 mm
<b>Циклы сгиба</b>	3.000.000
<b>Расчетное напряжение</b>	
	≤ 30 V
<b>Скорость перемещения</b>	1,4 m/s
<b>Область применения</b>	Укладка в гибком лотке Зона жидкой/консистентной смазки
<b>Тип защиты</b>	IP65/ IP67/ IP69K
<b>Рабочая температура</b>	
В подвижном состоянии	-40 °C ... +80 °C
При неподвижной прокладке	-50 °C ... +80 °C
<b>Степень загрязнения</b>	3
<b>Сопротивление изоляции</b>	≥ 100 MΩ
<b>Категория перенапряжения</b>	II
<b>Проходное сопротивление</b>	≤ 5 mΩ

#### Сертификаты

<b>EU declaration of conformity</b>	✓
<b>UK declaration of conformity</b>	✓
<b>China RoHS</b>	✓

#### Классификации

<b>ECLASS 5.0</b>	19030312
<b>ECLASS 5.1.4</b>	19030312

<b>ECLASS 6.0</b>	27060304
<b>ECLASS 6.2</b>	27060304
<b>ECLASS 7.0</b>	27060304
<b>ECLASS 8.0</b>	27060304
<b>ECLASS 8.1</b>	27060304
<b>ECLASS 9.0</b>	27060304
<b>ECLASS 10.0</b>	27060304
<b>ECLASS 11.0</b>	27060304
<b>ECLASS 12.0</b>	27060304
<b>ETIM 5.0</b>	EC000830
<b>ETIM 6.0</b>	EC000830
<b>ETIM 7.0</b>	EC003249
<b>ETIM 8.0</b>	EC003249
<b>UNSPSC 16.0901</b>	26121604

## ОБЗОР КОМПАНИИ SICK

Компания SICK – ведущий производитель интеллектуальных датчиков и комплексных решений для промышленного применения. Уникальный спектр продукции и услуг формирует идеальную основу для надежного и эффективного управления процессами, защиты людей от несчастных случаев и предотвращения нанесения вреда окружающей среде.

Мы обладаем солидным опытом в самых разных отраслях и знаем все о ваших технологических процессах и требованиях. Поэтому, благодаря интеллектуальным датчикам, мы в состоянии предоставить именно то, что нужно нашим клиентам. В центрах прикладного применения в Европе, Азии и Северной Америке системные решения тестируются и оптимизируются под нужды заказчика. Все это делает нас надежным поставщиком и партнером по разработке.

Всеобъемлющий перечень услуг придает завершенность нашему ассортименту: SICK LifeTime Services оказывает поддержку на протяжении всего жизненного цикла оборудования и гарантирует безопасность и производительность.

**Вот что для нас значит термин «Sensor Intelligence».**

## РЯДОМ С ВАМИ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА:

Контактные лица и представительства → [www.sick.com](http://www.sick.com)