



информация для заказа

тип	артикул
Лента со штрихкодом определяется заказчиком	5322556

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары → www.sick.com/Коды_позиционирования

подробные технические данные

Характеристики

Сегмент продуктов	Коды
Продукт	Коды позиционирования
Описание	30 мм, высота: 30 мм, диапазон измерения: определяется заказчиком
Предназначено для	OLM100/OLM200-1x0x
Тип	Лента со штрихкодом по спецификации заказчика

Механика

Высота	30 mm
Размер растра	30 mm
Механические свойства	Устойчивость к влаге Ограниченная химическая стойкость Устойчивость к царапинам Устойчив к ультрафиолетовому излучению Защита от пятен
Клей	Модифицированные акрилаты
Адгезионная прочность	Алюминий: > 18 Н / 25 мм Сталь: > 21 Н / 25 мм Полипропилен: > 14 Н / 25 мм Полиэтилен: > 10 Н / 25 мм
Химическая стойкость	Гидроксид натрия 5 % (2 ч / 60 °C) Азотная кислота 3 % (24 ч / 21 °C) Вода (10 дней / 21 °C) Гептан (24 ч / 21 °C) Тормозная жидкость (24 ч / 21 °C) Этанол (2 мин/протирка) Уксусная кислота 3 % (72 ч / 21 °C) Нитрат натрия 3 % (24 ч / 21 °C)

Данные окружающей среды

Диапазон рабочих температур	-40 °C ... +150 °C
Температура обработки	≥ 4 °C
Стойкость	Сухая Salzsprühnebel (150 h / 5%) УФ-свет
Грунтовые условия	Чистая

	Сухая Обезжиренная Гладкая
--	----------------------------------

Классификации

ECLASS 5.0	24280801
ECLASS 5.1.4	24280801
ECLASS 6.0	24280801
ECLASS 6.2	24280801
ECLASS 7.0	24280801
ECLASS 8.0	24280801
ECLASS 8.1	24280801
ECLASS 9.0	24280801
ECLASS 10.0	24281501
ECLASS 11.0	24281501
ECLASS 12.0	24281501
ETIM 5.0	EC000608
ETIM 6.0	EC000608
ETIM 7.0	EC000608
ETIM 8.0	EC000608
UNSPSC 16.0901	41122702

ОБЗОР КОМПАНИИ SICK

Компания SICK – ведущий производитель интеллектуальных датчиков и комплексных решений для промышленного применения. Уникальный спектр продукции и услуг формирует идеальную основу для надежного и эффективного управления процессами, защиты людей от несчастных случаев и предотвращения нанесения вреда окружающей среде.

Мы обладаем солидным опытом в самых разных отраслях и знаем все о ваших технологических процессах и требованиях. Поэтому, благодаря интеллектуальным датчикам, мы в состоянии предоставить именно то, что нужно нашим клиентам. В центрах прикладного применения в Европе, Азии и Северной Америке системные решения тестируются и оптимизируются под нужды заказчика. Все это делает нас надежным поставщиком и партнером по разработке.

Всеобъемлющий перечень услуг придает завершенность нашему ассортименту: SICK LifeTime Services оказывает поддержку на протяжении всего жизненного цикла оборудования и гарантирует безопасность и производительность.

Вот что для нас значит термин «Sensor Intelligence».

РЯДОМ С ВАМИ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА:

Контактные лица и представительства → www.sick.com