SICK.COM



技術資料

PUM12-S02

立式防護罩
固定配件

SICK Sensor Intelligence



圖示僅供參考

固定配件

PUM12-S02

訂購資訊

型號	貨號
PUM12-S02	2019654

更多裝置規格與配件請參閱： www.sick.com/立式防護罩

詳細技術資料

特徵

描述	針對室外區域附帶220 V加熱器，列高度1,223 mm
固定方式	機械式錨固在地面上
供貨範圍	裝置柱 包括支架與帶螺紋接頭的聯軸器
列高度	1,223 mm
適合用於裝置型號 安全光束感測器M2000、M4000	 M4000 Standard, M40#-0250#0##0 M4000 Standard A/P, M40Z-025000#R0 M4000 Advanced, M40#-0250#3##0 M4000 Advanced A/P, M40Z-025003##0
適合於光軸數	2
適合於光軸距離	500 mm
地面上方第一個光軸高度	400 mm

電氣介面

防護等級	I
電源電壓 UV	230 V AC [1]
輸入功率	約 120 W, 在0 °C時 [1]

[1] 加熱器.

機械結構

材質	
擋風玻璃	Plexiglas front screen
尺寸	
L1	400 mm [1]
L2	500 mm [2]
立柱型材橫截面	151.6 mm x 122.1 mm
底板直徑	180 mm

[1] 地面上方第一個光軸高度.

[2] 光軸分離.

環境資料


IP等級	IP31 (裝置柱) IP65 (加熱器)
工作環境溫度	–15 °C ... +40 °C
儲存環境溫度	–25 °C ... +75 °C

證書

EU declaration of conformity	✓

固定配件 - PUM12-S02

尺寸圖



尺寸 (mm)

型號	物件編號	適合於光軸數	適合於光軸距離	L1	L2	L3	L5
PUM12-S02	2019654	2	500	400	500	–	1223
PUG12-S02	2023707	2	500	400	500	–	1223
PUM12-S01	2020800	3	400	300	400	400	1223
PUG12-S01	2025441	3	400	300	400	400	1223

關於合適配件、應用範例及下載內容（如CAD尺寸模型、操作說明、軟體等）的其他資訊請參閱:
www.sick.com/2019654

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK企業情況總纜

SICK是世界領先的專業為工業自動化提供智慧型感測器解決方案與一體化解決方案的技術企業。我們的技術為全球樹立了標準，令您在物流與生產領域的工業流程更高效、更安全、更具永續性。

SICK將感測器智慧與對行業的深刻理解及獲得認證的顧問服務有機結合。我們提供了打造可擴充的客製化自動化解決方案的理想基礎，並為整條價值創造鏈帶來附加價值。我們與客戶建立了密切的合作夥伴關係，這不止是一項承諾：我們還將攜手改進生產效率，提高品質，保護人員健康與安全，並保障未來的永續發展。這一切都建立在相互理解、相互信任的基礎上。

自1946年創辦開始，SICK始終懷有對技術的熱愛，發揚先驅精神，積極研發一系列創新技術。SICK在全球大約40個國家與地區構建起了網路，以此開展跨國經營，並始終伴您左右。企業總部位於德國弗萊堡附近的瓦爾德基爾希。我們將對本地及全球化要求的認識轉化為客製化解決方案，令客戶大為受益。

SICK
Sensor Intelligence