



IDM140 USB Kit

IDM

МОБИЛЬНЫЕ РУЧНЫЕ СКАНЕРЫ ШТРИХКОДОВ

SICK
Sensor Intelligence.



информация для заказа

| тип | артикул |
|----------------|---------|
| IDM140 USB Kit | 6040983 |

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары → www.sick.com/IDM

подробные технические данные

Характеристики

| | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Задача | Идентификация - Одномерный код |
| Версия | Standard Range |
| Область применения | Стандартное применение |
| Исполнение сканера | Проводная версия |
| Источник света | Светодиод, видимый, красный, 630 nm |
| Расстояние считывания | 50 mm ... 600 mm ¹⁾ |
| Разрешение кода | ≥ 0,076 mm |

¹⁾ Подробности на диаграмме зоны считывания.

Механика/электроника

| | |
|-------------------|------|
| Тип защиты | IP41 |
|-------------------|------|

Производительность

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Читаемые структуры кодов | Одномерный код |
|---------------------------------|----------------|

Интерфейсы

| | |
|----------------------------|----------------|
| Конфигурационное ПО | IDM Setup Tool |
|----------------------------|----------------|

Общие указания

| | |
|--------------------------|--|
| Комплект поставки | Комплект, вкл. в себя ручной сканер, дата-кабель и краткое руководство |
|--------------------------|--|

Классификации

| | |
|---------------------|----------|
| ECLASS 5.0 | 27280101 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280101 |
| ECLASS 6.0 | 27280101 |
| ECLASS 6.2 | 27280101 |
| ECLASS 7.0 | 27280101 |
| ECLASS 8.0 | 27280101 |
| ECLASS 8.1 | 27280101 |
| ECLASS 9.0 | 27280101 |
| ECLASS 10.0 | 27280101 |

| | |
|-----------------------|----------|
| ECLASS 11.0 | 27280101 |
| ECLASS 12.0 | 27280101 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002550 |
| ETIM 7.0 | EC002550 |
| ETIM 8.0 | EC002550 |
| UNSPSC 16.0901 | 43211701 |

Диаграмма поля считывания

Code resolution in mm (mil)




Схема соединений PROFINET IO/RT

PROFINET IO/RT




Схема соединений PROFIBUS DP

PROFIBUS DP




Схема соединений Ethernet TCP/IP

Ethernet TCP/IP




Схема соединений EtherCAT®

EtherCAT®





Схема соединений Подключение AUX

Looping-in via AUX





Ассистент выбора



*) For EtherNet/IP third party gateway is required from e.g. Control or HMS (requires local sourcing).

рекомендуемые аксессуары

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары → www.sick.com/IDM

| | Краткое описание | тип | артикул |
|---|---|-------------------|---------|
| Система крепления | | | |
|  | <ul style="list-style-type: none"> Описание: Крепление штатива | Крепление штатива | 6036724 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> Описание: Крепление стола Размеры (Ш x В x Д): Расстояние между просверлёнными отверстиями 58 мм | Крепление стола | 6036723 |

ОБЗОР КОМПАНИИ SICK

Компания SICK – ведущий производитель интеллектуальных датчиков и комплексных решений для промышленного применения. Уникальный спектр продукции и услуг формирует идеальную основу для надежного и эффективного управления процессами, защиты людей от несчастных случаев и предотвращения нанесения вреда окружающей среде.

Мы обладаем солидным опытом в самых разных отраслях и знаем все о ваших технологических процессах и требованиях. Поэтому, благодаря интеллектуальным датчикам, мы в состоянии предоставить именно то, что нужно нашим клиентам. В центрах прикладного применения в Европе, Азии и Северной Америке системные решения тестируются и оптимизируются под нужды заказчика. Все это делает нас надежным поставщиком и партнером по разработке.

Всеобъемлющий перечень услуг придает завершенность нашему ассортименту: SICK LifeTime Services оказывает поддержку на протяжении всего жизненного цикла оборудования и гарантирует безопасность и производительность.

Вот что для нас значит термин «Sensor Intelligence».

РЯДОМ С ВАМИ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА:

Контактные лица и представительства → www.sick.com