SICK.COM



DATABLAD

IQ80-50BPP-KC0

IQL
Induktiva givare

SICK
Sensor Intelligence



INDUKTIVA GIVARE

IQ80-50BPP-KC0

BESTÄLLNINGSINFORMATION

typ	artikel nr
IQ80-50BPP-KC0	6026473

Fler enhetsutföranden och tillbehör på www.sick.com/IQL

TEKNISKA DATA I DETALJ

KÄNNETECKEN

Konstruktion	Fyrkantig
Huskonstruktion	Standardkonstruktion
Dimensioner (B x H x D)	80 mm x 92 mm x 40 mm
Kopplingsavstånd S_n	50 mm
Säkrat kopplingsavstånd S_a	40,5 mm
Installation i metall	Skärmad Oskärmad Över linje
Kopplingsfrekvens	70 Hz
Anslutningstyp	Kontakt M12, 4-polig
Kopplingsutgång	PNP
Kopplingsutgång detalj	PNP
Utgångsfunktion	Antivalent
Elektriskt utförande	DC 4-ledare
IP-klassning	IP67 [1]

[1] Enligt EN 60529.

MEKANIK/ELEKTROTEKNIK

Matningsspänning	10 V DC ... 36 V DC
Spänningsbortfall	≤ 2,5 V [1]
Hysteres	3 % ... 20 %
Temperaturdrift (från S_r)	± 15 %
EMC	Enligt EN 60947-5-2
Kontinuerlig ström I_a	≤ 250 mA
Kortslutningsskydd	✓

[1] Vid Ia max och Ub 24 V.

Stöt och vibrationstålighet	30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1 mm
Omgivningstemperatur, drift	–25 °C ... +70 °C
Husmaterial	Pressgjuten zink, GD Zn
Material, aktiv yta	Plast, PPE

[1] Vid Ia max och Ub 24 V.

SÄKERHETSTEKNISKA PARAMETRAR

$MTTF_D$	1.859 år
DC_{avg}	0%
T_M (användningstid)	20 år

REDUKTIONSFAKTORER

Anvisning	Värdena gäller som riktvärden, vilka kan variera
Rostfritt stål (V2A)	Ca 0,85
Aluminium (al)	Ca 0,46
Koppar (Cu)	Ca 0,38
Mässing (Ms)	Ca 0,48


MONTERINGSINFORMATION

Anmärkning	Tillhörande grafik, se "monteringsinformation"
A	0 mm
B	80 mm
C	80 mm
D	150 mm
E	0 mm
F	400 mm


CERTIFIKAT

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
Moroccan declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
China Compulsory Product Certification (CCC) exempt	✓


MONTERINGSINFORMATION



ANSLUTNINGSSCHEMA CD-009



MÅTTRITNING IQ80, DC 4-LEDARE



Mått i mm
① Anslutning

Mer information och lämpliga tillbehör, tillämpningsexempel och nedladdningar som CAD-måttmodeller, bruksanvisningar och programvara, finns på www.sick.com/6026473

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK
ÖVERSIKT

SICK är ett världsledande teknikföretag som skapar intelligenta sensorlösningar och integrerade lösningar inom industriell automatisering. Vår teknik sätter nya globala standarder och gör dina industriella processer effektivare, säkrare och hållbarare – både vad gäller logistik och produktion.

SICK kopplar samman sensorintelligens med branschkompetens och certifierade rådgivningstjänster. Vi erbjuder den perfekta grunden för skalbara och skräddarsydda automatiseringslösningar och skapar mervärde längs hela värdekedjan. Vårt nära partnerskap mer våra kunder är mer än bara ett löfte: Tillsammans förbättrar vi produktiviteten, ökar kvaliteten, skyddar hälsan och säkerheten och gör framtiden mer hållbar. Allt detta med empati och förtroende.

Sedan 1946 utvecklar SICK innovativ teknik med glöd och en pionjäranda. Tack vare ett globalt nätverk i ca 40 länder är SICK närvarande över hela världen och finns alltid i din närhet. Företagets huvudsäte är i Waldkirch i närheten av Freiburg i Tyskland. Våra kunder drar nytta av vår förståelse för både lokala och globala krav som vi omsätter i skräddarsydda lösningar.

SICK
Sensor Intelligence