



# LISR40900

LBS/LIS

ОПТОВОЛОКОННЫЕ ДАТЧИКИ

**SICK**  
Sensor Intelligence.



Изображения могут отличаться от оригинала

### информация для заказа

| тип       | артикул |
|-----------|---------|
| LISR40900 | 7020051 |

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары → [www.sick.com/LBS\\_LIS](http://www.sick.com/LBS_LIS)

### подробные технические данные

#### Характеристики

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| <b>Тип устройства</b>                       | Оптоволоконный кабель       |
| <b>Принцип действия</b>                     | Система на пересечение луча |
| <b>Совместимые оптоволоконные усилители</b> | WLL260                      |
| <b>Длина оптоволоконного кабеля</b>         | 900 mm                      |
| <b>Материал, волокно</b>                    | Стекловолокно               |
| <b>Материал оболочки</b>                    | Нержавеющая сталь           |


#### Механика/электроника

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>Вес</b>                                  | 15 g               |
| <b>Радиус изгиба, оптоволоконный кабель</b> | 19 mm              |
| <b>Диапазон температур при работе</b>       | -58 °C ... +315 °C |

#### Классификации

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <b>ECLASS 5.0</b>     | 27270905 |
| <b>ECLASS 5.1.4</b>   | 27270905 |
| <b>ECLASS 6.0</b>     | 27270905 |
| <b>ECLASS 6.2</b>     | 27270905 |
| <b>ECLASS 7.0</b>     | 27270905 |
| <b>ECLASS 8.0</b>     | 27270905 |
| <b>ECLASS 8.1</b>     | 27270905 |
| <b>ECLASS 9.0</b>     | 27270905 |
| <b>ECLASS 10.0</b>    | 27270905 |
| <b>ECLASS 11.0</b>    | 27270905 |
| <b>ECLASS 12.0</b>    | 27270905 |
| <b>ETIM 5.0</b>       | EC002651 |
| <b>ETIM 6.0</b>       | EC002651 |
| <b>ETIM 7.0</b>       | EC002651 |
| <b>ETIM 8.0</b>       | EC002651 |
| <b>UNSPSC 16.0901</b> | 39121528 |

Габаритный чертеж LISR40900, LBSR40900



Размеры, мм

## ОБЗОР КОМПАНИИ SICK

Компания SICK – ведущий производитель интеллектуальных датчиков и комплексных решений для промышленного применения. Уникальный спектр продукции и услуг формирует идеальную основу для надежного и эффективного управления процессами, защиты людей от несчастных случаев и предотвращения нанесения вреда окружающей среде.

Мы обладаем солидным опытом в самых разных отраслях и знаем все о ваших технологических процессах и требованиях. Поэтому, благодаря интеллектуальным датчикам, мы в состоянии предоставить именно то, что нужно нашим клиентам. В центрах прикладного применения в Европе, Азии и Северной Америке системные решения тестируются и оптимизируются под нужды заказчика. Все это делает нас надежным поставщиком и партнером по разработке.

Всеобъемлющий перечень услуг придает завершенность нашему ассортименту: SICK LifeTime Services оказывает поддержку на протяжении всего жизненного цикла оборудования и гарантирует безопасность и производительность.

**Вот что для нас значит термин «Sensor Intelligence».**

## РЯДОМ С ВАМИ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА:

Контактные лица и представительства → [www.sick.com](http://www.sick.com)