SICK.COM

데이터시트

LLTE-A14001110 70E4

광섬유 케이블
광섬유 센서

SICK
Sensor Intelligence

그림은 실물과 다를 수 있음

광섬유 센서

LLTE-A1400111070E4

주문 정보

모델	부품 번호
LLTE-A1400111070E4	2130894

추가 장치 버전 및 액세서리 www.sick.com/광섬유 케이블

자세한 기술 데이터

특징

장치 유형	광섬유 케이블
작동 원리	스캔 시스템
화이버 헤드 형태	나삿니 있는 슬리브
애플리케이션	Standard
호환 가능한 화이버 증폭기	GLL70, WLL80, WLL180, GLL170(T)
최대 스위칭 거리	사용하는 광섬유 증폭기에 따라 다름
화이버 헤드	
방사각	60°
통합형 렌즈	아니오
보조 렌즈 호환성	예
광섬유	
적외선 호환성	아니오
광섬유 케이블을 단축 가능	✓
어댑터 엔드 슬리브 필요	예(1 x LLAC-AB10 / 1 x LLAC-AB13)
공급 범위	광섬유 케이블 절단기(LLAC-FC) 1개, M4 고정 세트(M4 너트 2개 + M4 와셔 2개), 어댑터 슬리브 2개(LLAC-AB10 1개 + LLAC-AB13 1개)

기계 요소

화이버 헤드	
발광	축 방향
나사산 직경(하우징)	M4
광섬유	
광섬유 케이블 길이	7,000 mm
굽힘 반경	15 mm
동적 유연성(로봇 시스템)	아니오
외경, 광섬유 케이블 연결	2.2 mm
화이버 배열	동축

핵심 구조	Ø 0,5 mm 동축
재질	
화이버 헤드	스테인리스 스틸
피복	Polyethylen (PE)
광섬유	PMMA
무게	31 g

주변 정보

작동 주변 온도	–40 °C ... +60 °C

WLL180T의 스위칭 거리

작동 모드 16µs	19 mm
작동 모드 70µs	53 mm
작동 모드 250µs	90 mm
작동 모드 2ms	166 mm
작동 모드 8ms	254 mm

GLL170의 스위칭 거리

작동 모드 250µs	21 mm

GLL170T의 스위칭 거리

작동 모드 50µs	37 mm
작동 모드 250µs	61 mm

인증서

RoHS manufacturer declaration	✓

축적 도면



친수 단위: mm
케이블 길이(L)는 기술 데이터 참조
① 수신기
② 송신기

자세한 정보와 적합한 액세서리, 애플리케이션 사례, 다운로드(예: CAD 치수 모델, 작동 지침서, 소프트웨어)를 다음 링크에서 확인할 수 있습니다 www.sick.com/2130894

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK 한눈에 보기

SICK은 산업 자동화 분야에서 지능형 센서 솔루션 및 통합 솔루션을 제공하는 세계적인 선도 기술 기업입니다. 우리의 기술은 글로벌 표준을 설정하며, 물류와 생산 전반에 걸쳐 고객의 산업 공정을 보다 효율적이고, 안전하며, 지속 가능하게 만듭니다.

SICK은 센서 인텔리전스를 산업에 대한 이해와 인증된 컨설팅 서비스와 결합합니다. 우리는 확장 가능하면서도 맞춤형 자동화 솔루션을 위한 이상적인 기반을 제공하고, 전체 가치 사슬 전반에 걸쳐 부가가치를 창출합니다. 고객과의 긴밀한 파트너십은 단순한 약속을 넘어섭니다. 우리는 함께 생산성을 향상시키고, 품질을 높이며, 건강과 안전을 보호하고, 지속 가능한 미래를 확보합니다. 이 모든 것은 공감과 신뢰를 바탕으로 이루어집니다.

SICK은 1946년부터 열정과 개척자 정신을 바탕으로 혁신적인 기술을 개발해 왔습니다. 약 40개국에 걸친 글로벌 네트워크를 바탕으로 SICK은 전 세계에 진출해 있으며, 언제나 고객 가까이에 있습니다. 본사는 독일 프라이부르크 인근 발트키르히에 위치해 있습니다. 고객은 지역 및 글로벌 요구사항에 대한 우리의 이해를 바탕으로 이를 맞춤형 솔루션으로 구현한 혜택을 누립니다.

SICK
Sensor Intelligence