SICK.COM




DATALEHTI

Y8A48A2-LXXXUFA050

Passiiviset jakajakotelot
Pistoliittimet ja johdot

SICK Sensor Intelligence



PISTOLIITTIMET JA JOHDOT

Y8A48A2-LXXXUFA050

TILAUSTIEDOT

tyyppi	tuotenumero
Y8A48A2-LXXXUFA050	2115730

Muita laitemalleja ja lisävarusteita on osoitteessa www.sick.com/Passiiviset_jakajakotelot

YKSITYISKOHTAISET TEKNISET TIEDOT

TEKNISET TIEDOT


Kytkevä lähtö	PNP
Suojaus	Suojaamaton
Korttipaikkojen lukumäärä	8
Korttipaikkojen liitäntätyyppi	M8, 4-napainen, A-koodattu, naarasliitin
Runkoliitäntöjen liitäntätyyppi	Avoin johdonpää
Liitäntäkaapeli	5 m, 18-johtiminen, PUR, halogeeniton
Johdon halkaisija	10,4 mm
Kaapelin väri	Harmaa
Johtimen poikkipinta-ala	2 x 0.75 mm² + 16 x 0.34 mm²
Liikenopeus	2 m/s
Siirtoreitti	5 m
Kiihdytys	≤ 5 m/s²
Taivutussäde	
Liikkuvassa sovelluksessa	> 10 x johdon halkaisija
Kiinteästi asennettuna	> 10 x johdon halkaisija
Joustava käyttö	> 10 x johdon halkaisija
Taivutussykli	≤ 5.000.000
Kiristysmomentti	
Korttipaikat	0,4 Nm
Näyttö-LED	
Korttipaikat	2 x korttipaikkaa kohden
Runkoliitäntä	1 x jakajaa kohden
Mitoitusjännite	≤ 24 V DC
Virrankesto	10 A
Ylijänniteluokka	III
Käyttölämpötila	
Liikkuvassa sovelluksessa	–5 °C ... +80 °C
Kiinteästi asennettuna	–40 °C ... +80 °C
Joustava käyttö	–5 °C ... +60 °C
Jakorasia	–20 °C ... +72 °C

Kotelointiluokka	IP65/ IP67
UL-numero	E238799
Hyväksynnät	UL CE
Toimituksen sisältö	10 x merkintäkilpi

SERTIFIKAATIT


EU declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
China Compulsory Product Certification (CCC) exempt	✓
cULus certificate	✓

MITTAPIIRROS



Mitat millimetreinä (mm)

LIITÄNTÄKAAVIO CD-477



Lisätietoja sekä sopivia lisävarusteita, sovellusesimerkkejä ja latauksia, kuten CAD-mitoitusmalleja, käyttöohjeita ja ohjelmistoja, on osoitteessa www.sick.com/2115730

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK YHDELLÄ SILMÄYKSELLÄ

SICK on maailmanlaajuinen, johtava teknologiayritys, joka kehittää älykkäitä anturiratkaisuja ja muita integroituja ratkaisuja teolliseen automatisointiin. Teknologiamme asettavat uudet globaalit standardit ja tekevät asiakkaiden teollisista prosesseista tehokkaampia, turvallisempia ja kestävämpiä – sekä logistiikassa että tuotannossa.

SICK käyttää älykkäissä anturiratkaisuissaan alan osaamistaan ja tarjoaa lisäksi sertifioituja konsultointipalveluita. Tarjoamme täydellisen perustan skaalattaville ja räätälöidyille automatisointiratkaisuille ja luomme näin lisäarvoa koko arvoketjussa. Tiivis kumppanuutemme asiakkaidemme kanssa ei ole pelkästään lupaus: yhdessä pystymme parantamaan tuottavuutta ja laatua, suojelemaan terveyttä, varmistamaan turvallisuuden sekä turvaamaan kestävän tulevaisuuden. Empaattisuus ja luottamus ovat läsnä kaikessa, mitä teemme.

SICK on ollut tehtäväänsä omistautunut uranuurtaja jo vuodesta 1946 asti kehittäen innovatiivisia tekniikoita. SICKin globaali verkko kattaa yli 40 maata, ja siksi voimme tarjota palveluita aina lähelläsi. Yhtiön päätoimipaikka on Waldkirchissä, Saksassa, lähellä Freiburgia. Asiakkaamme hyötyvät paikallisten ja globaalien vaatimusten ymmärryksestämme, joka on räätälöityjen ratkaisujemme kulmakivi.

SICK

Sensor Intelligence