SICK.COM

DATOVÝ LIST

IMB30-20NNOVC0K

IMB
Indukční snímače

SICK Sensor Intelligence

Obrázek je pouze ilustrační

INDUKČNÍ SNÍMAČE

IMB30-20NNOVC0K

OBJEDNACÍ INFORMACE

Typ	Výrobek č.
IMB30-20NNOVC0K	1072855

Další provedení přístroje a příslušenství na adrese www.sick.com/IMB

TECHNICKÁ DATA V DETAILU

VLASTNOSTI

Způsob provedení	Metrický
Konstrukce pouzdra	Krátké provedení
Velikost závitu	M30 x 1,5
Průměr	Ø 30 mm
Snímací vzdálenost S_n	20 mm
Zajištěná spínací vzdálenost S_a	16,2 mm
Montáž do kovu	Nelícovaný
Spínací frekvence	500 Hz
Druh připojení	Konektor M12, 4pinový [1]
Spínací výstup	NPN
Detail spínacího výstupu	NPN
Funkce výstupu	Rozpínací kontakt
Elektrické provedení	DC 3-vodič
Krytí	IP68 [2] IP69K [3]
Zvláštní znaky	Odolné vůči chladicím a mazacím prostředkům, Vizuální indikace zaměření, Teplotní stabilita
Zvláštní použití	Oblast chladicích a mazacích prostředků, Mobilní pracovní stroje, Náročné podmínky použití
Obsah dodávky	Upevňovací matice, nerezová ocel V2A, se zajišťovacím ozubením (2×)

[1] S pozlacenými kontakty.

[2] Podle normy EN 60529.

[3] Podle normy ISO 20653:2013-03.

MECHANIKA/ELEKTRIKA

Napájecí napětí	10 V DC ... 30 V DC
Zbytkové vlnění	≤ 10 %
Pokles napětí	≤ 2 V [1]
Hystereze	3 % ... 20 %
Reprodukovatelnost	≤ 2 % [2] [3]
Teplotní drift (od S_r)	± 10 %
EMC	Podle normy EN 60947-5-2
Trvalý proud I_a	≤ 200 mA
Proud při chodu naprázdno	≤ 10 mA
Ochrana proti zkratu	✓
Potlačení spínacího impulsu	✓
Odolnost vůči rázům / vibracím	100 g / 2 ms / 500 cyklů; 150 g / 1 milion cyklů; 10 Hz ... 55 Hz / 1 mm; 55 Hz ... 500 Hz / 60 g
Teplota okolí provoz	–40 °C ... +100 °C
Materiál pouzdra	Nerezová ocel V2A, DIN 1.4305 / AISI 303
Materiál, aktivní plocha	Plast, LCP
Délka pouzdra	50 mm
Použitelná délka závitu	20 mm
Max. utahovací moment	Typ. 100 Nm [4] Typ. 100 Nm [5]
Třída ochrany	III
UL-File č.	E181493

[1] Při I_a max.

[2] Konstantní napájecí napětí U_B a teplota okolního prostředí Ta.

[3] Sr.

[4] Při použití neozubené strany matice.

[5] Při použití ozubené strany matice.

BEZPEČNOSTNĚ TECHNICKÉ PARAMETRY

$MTTF_D$	1.971 let
DC_{avg}	0 %

REDUKČNÍ FAKTORY

Upozornění	Hodnoty se rozumí jako orientační, mohou se měnit.
Ocel St37 (Fe)	1
Nerezová ocel (V2A)	Cca 0,78
Hliník (Al)	Cca 0,44
Měď (Cu)	Cca 0,36
Mosaz (Ms)	Cca 0,46

MONTÁŽNÍ POKYN

Poznámka	Příslušná grafika, viz „Montážní pokyn“
A	20 mm
B	62 mm
C	30 mm
D	60 mm

E	20 mm
F	160 mm

CERTIFIKÁTY

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
Moroccan declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
China Compulsory Product Certification (CCC) exempt	✓
cULus certificate	✓

MONTÁŽNÍ POKYN NEZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ





SCHÉMA ZAPOJENÍ CD-008



KŘIVKA ODEZVY



FUNKČNÍ PRINCIP POMŮCKA PRO NASTAVENÍ



VÝKRES IMB30 KRÁTKÉ PROVEDENÍ, KONEKTOR M12, NEZAPUŠTĚNÝ



Rozměry v mm
① Připojení
② LED kontrolka
③ Upevňovací matice (2×), vel. 36, nerezová ocel V2A

Další informace, vhodné příslušenství, příklady použití a soubory ke stažení, jako jsou rozměrové modely CAD, provozní návody a software, naleznete na adrese www.sick.com/1072855

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

PŘEHLED SPOLEČNOSTI SICK

Společnost SICK je přední technologickou firmou poskytující inteligentní senzorová a integrovaná řešení pro průmyslovou automatizaci. Naše technologie nastavují globální standardy – vaše průmyslové procesy díky nim budou jak v logistice, tak ve výrobě účinnější, bezpečnější a udržitelnější.

Společnost SICK propojuje inteligentní senzoriku s porozuměním odvětví a certifikovaným poradenstvím. Poskytujeme ideální základ pro škálovatelná automatizační řešení na míru a vytváříme přidanou hodnotu napříč celým hodnotovým řetězcem. Naše úzké partnerství se zákazníky je víc než jen slib: společně udržitelně zvyšujeme produktivitu a kvalitu, chráníme zdraví a bezpečnost a zajišťujeme budoucnost. Vše s empatií a na bázi důvěry.

S vášní a průkopnickým duchem vyvíjí společnost SICK od roku 1946 inovativní technologie. Díky globální síti přibližně ve 40 zemích působí společnost SICK po celém světě a nachází se vždy ve vaší blízkosti. Hlavní sídlo firmy je ve Waldkirchu nedaleko Freiburgu v Německu. Naší zákazníci profitují z našeho porozumění lokálním i globálním požadavkům, které převádíme v individuálně přizpůsobená řešení.

SICK
Sensor Intelligence